


## SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M, special sealing cable gland for use under tough conditions, seawater-resistant, for high mechanical stress



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Sağlam



Isı dayanımı

### Faydalar

Yüksek sıcaklıklar için

Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı

Deniz suyuna karşı dayanıklı

Yüksek mekanik gerilme için

Yüksek korozyona karşı direnç

### Uygulama alanı

Krom-nikel-çelik kablo vida bağlantısı ve FPM conta, ağır koşullarda kullanım için özel

İlaç ve petrokimya endüstrisi

Açık deniz uygulamaları

Rüzgâr enerji santralleri

Tuğla yapılar

### Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® CN-M

### Not

Uygun SKINDICHT® SM-M INOX kontra somun

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları

ek T21'de bulunabilir

Malzeme:

Gövde: DIN ile uyumlu krom-nikel çelik, malzeme no. 1.4305

Dahili conta: FPM

O-ring: FPM

Koruma sınıfı:

IP 68 - 5 bar

IP 69

Sıcaklık aralığı:

-40°C ila +200°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**SKINDICHT® CN-M**

| Ürün kodu       | Ürün tanımı / ölçüsü | Clamping range ØF mm | SW wrench size mm | Genel uzunluk, C mm | Thread length D mm | Adet / Paket |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| SKINDICHT® CN-M |                      |                      |                   |                     |                    |              |
| 52032580        | M 12 x 1,5/1         | 3,5 - 5              | 17                | 27.0                | 10                 | 5            |
| 52032590        | M 12 x 1,5/2         | 5 - 6,5              | 17                | 27.0                | 10                 | 5            |
| 52032600        | M 12 x 1,5/3         | 6,5 - 8              | 17                | 27.0                | 10                 | 5            |
| 52032610        | M 16 x 1,5           | 8 - 10,5             | 18                | 30.0                | 10                 | 5            |
| 52032620        | M 20 x 1,5           | 11 - 15              | 24                | 31.0                | 10                 | 5            |
| 52032630        | M 25 x 1,5           | 16 - 20,5            | 30                | 36.0                | 11                 | 5            |
| 52032640        | M 32 x 1,5           | 21 - 25,5            | 36                | 41.0                | 13                 | 5            |
| 52032650        | M 40 x 1,5           | 28,5 - 33            | 46                | 44.0                | 13                 | 1            |
| 52032660        | M 50 x 1,5           | 37 - 42              | 55                | 48.0                | 14                 | 1            |
| 52032670        | M 63 x 1,5           | 46 - 52              | 70                | 51.0                | 14                 | 1            |

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16