


SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M, otomatik geçmeli yan conta dudaklarıyla donatılmış düz kablo rakoru, optimum gerilme önleyici



Geniş sıkma aralığı



Maksimum vibrasyon koruması



Montaj süresi

Faydalar

Yanal conta ağızları, çeşitli kablo boyutlarının çevresine otomatik olarak oturur
Kabloya özel conta boyutları artık gerekli değildir
Büyük delik sayesinde maks. iki yassı kablo sıkıştırılabilir
En uygun gerilim azaltma
Tolerans

Uygulama alanı

Yassı kablolar için
Kontrol kabini üretimi
Konveyör sistemleri
Pompalar
Asansörler

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Uygun yassı kablolar için, bkz. iç mekân uygulamaları için ÖLFLEX® LIFT F ve dış mekân uygulamaları için ÖLFLEX® CRANE F
Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVF-M

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları

ek T21'de bulunabilir

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı piring Özel sızdırmazlık iç kısmı: CR

Koruma sınıfı:

IP 54

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SVF-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Min./maks. düz kablo genişliği	Fonksiyon dişi PG	Kablo kalınlığı min. / maks. mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® SVF-M							
52107320	M 20 x 1,5	- / 15	16	- / 5.0	27.0	6	25
52107340	M 25 x 1,5	9.0 / 20	21	3.0 / 8.0	30.5	7	25
52107350	M 32 x 1,5	14.0 / 27	29	4.0 / 11.5	32.0	8	10
52107360	M 40 x 1,5	24.0 / 34	36	4.0 / 11.5	35.0	8	10
52107370	M 50 x 1,5	29.0 / 44	42	5.0 / 12.0	40.0	9	5
52107380	M 63 x 1,5	34.0 / 50	48	5.0 / 12.0	42.0	10	5