


SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH, stabil ve emniyetli gerilme önleyicili, korozyona dirençli, tuzlu suya dayanıklı, anti-manyetik PG kablo rakoru



Korozyona dayanıklı



Optimum destek elemanı



Sağlam

Faydalar

Deniz suyuna karşı dayanıklı
Anti-manyetik
Korozyona dayanıklı
Stabil ve güvenli gerilme önleyici

Uygulama alanı

Son derece sağlam ve sert gerilme önleyici kablo rakoru
Şantiyeler
Fabrika mühendisliği
Elektrik motoru üretimi

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SH

Talep üzerine:	ek T21'de bulunabilir
Malzeme:	Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir
Koruma sınıfı:	Gövde: nikel kaplı piring
Sıcaklık aralığı:	IP 20
	-20°C ila +200°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SH

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Clamping range ØF mm	SW wrench size mm	Kurulum için maks. montaj boyutu (mm)	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® SH							
52000830	PG 7	8 - 10	15.0	22	17.5	5,5	50
52000840	PG 9	10 - 12,5	17.0	25	20.5	6	50
52000850	PG 11	11 - 15	20.0	28	21.5	6	50
52000860	PG 13,5	14 - 16,5	22.0	32	24.0	7,5	25
52000870	PG 16	15 - 18	24.0	35	26.0	7,5	25
52000880	PG 21	18 - 23,5	30.0	46	29.0	8	25
52000890	PG 29	23 - 31	41.0	58	33.0	8	10
52000900	PG 36	29 - 40,5	50.0	70	36.5	9,5	10
52000910	PG 42	34 - 45	57.0	78	38.0	10	5
52000920	PG 48	39 - 50	64.0	86	39.5	11,5	5