


SKINDICHT® SKZ

SKINDICHT® SKZ, zorlu koşullar için yüksek mekanik stabiliteli ve gerilme önleyicili, çentikli conta halkalı PG piriç kablo rakoru



Geniş sıkma aralığı



Optimum destek elemanı



Sağlam

Faydalar

Çeşitli kablo çapları için uygun monteli sızdırmazlık sızdırmazlık contası ile
Yüksek gerilme önleyici
Yüksek mekanik dayanım

Uygulama alanı

Sert çalışma koşulları için çift mandallı gerilme önleyici kablo rakorları
Şantiyeler
Fabrika mühendisliği
Elektrik motoru üretimi

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

Not

SKINDICHT® SHZ-XL SKINDICHT® SKZ ile benzerdir, ama kalın duvarlar için uzatılmış bağlantı dişi vardır
Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
Ek aksesuarlar için bkz. SKINDICHT® EV

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SKZ

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Tesisat boyutları ek T21'de bulunabilir
Malzeme:	Gövde: nikel kaplı piriç Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBR O-ring: NBR
Koruma sınıfı:	IP 55
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SKZ

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	Kurulum için maks. montaj boyutu (mm)	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® SKZ							
52004280	PG 9	6 - 8	24	17.0 / 17.0	30.0	6	50
52004290	PG 11	8 - 12	27	20.0 / 21.0	30.0	6	50
52004300	PG 13,5	12 - 14	30	22.0 / 22.0	34.0	6,5	25
52004310	PG 16	13 - 16	33	24.0 / 24.0	35.0	6,5	25
52004320	PG 21	15 - 20	42	30.0 / 30.0	41.0	7	25
52005570	PG 29	20 - 27	58	40.0 / 41.0	46.0	8	10
SKINDICHT® SKZ-XL							
52005575	PG 9	6 - 8	24	17.0 / 17.0	39.0	15	50
52005576	PG 11	8 - 12	27	20.0 / 21.0	39.0	15	50
52005577	PG 13,5	12 - 16	30	22.0 / 22.0	42.5	15	25
54000043	PG 16	13 - 16	33	24.0 / 24.0	43.5	15	25
54000011	PG 21	15 - 20	42	30.0 / 30.0	49.0	15	25
54000098	PG 29	20 - 27	58	40.0 / 41.0	53.0	15	10