

UNITRONIC® BUS PB ARM

Zorlu endüstriyel ortamda kullanım için kılıflı PROFI veriyolu iletkeni

PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanıma uygun. -40°C ila +70°C sıcaklıklar için

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS PB ARM



Alev geciktirici



Mekanik dayanım



Parazit sinyalleri



UV-dayanım

Faydalar

EMC - Optimum dizayn

Uygulama alanı

Zorlu endüstriyel ortamlarda PROFIBUS-DP veya FIP için kullanım için

PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP - Factory Instrumentation Protocol için de uygundur) .

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

UV ışınlarına karşı dayanıklı

Ürün yapısı

Tek telli ve çıplak bakır iletken

Damar izolasyonu: hücresel PE, O2Y(S)

Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama

Plastik folyo, üst üste binmiş

Bakır oluklu kaplama Dış kaplama: PVC (RAL 4001)

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB ARM

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite:	(800 Hz): max. 30 nF/km
Pik çalışma gerilimi:	(güç uygulamaları için değil) 100 V
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 7,5 x dış çap Sabit tesisat: 3,5 x kablo çapı bir kez
Test gerilimi:	3.600 V DC (3 saniye)
Karakteristik empedans:	150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS PB ARM

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken çapı (mm)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
2170247	UNITRONIC® BUS PB ARM	1 x 2 x 0.65	11,1	86,9	131