

UNITRONIC® BUS CAN TRAY

PLTC-ER ruhsatlı CAN veriyolu iletkeni - kablo platformu ile endüstri makinesi arasında açık döşeme için

Kablo tepsilerinde açık tesisat için NEC'e göre PLTC-ER onaylı. UV ışınlarına ve yağa dayanıklı, alev geciktirici. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için

Bilgi

CAN = Controller Area Network

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS CAN TRAY



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alev geciktirici



Yağlara dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Kablo kanalı ve endüstriyel makineler / tesisler arasındaki açık kablolama için NEC 725,154 (D) 'e göre PLTC-ER onayı. İletken için ek bir döşeme korumasına gerek yoktur

Uygulama alanı

Sabit döşeme

Ürün özellikleri

Maksimum bit hızı: 40 m segment uzunluğu için 1 Mbit/s, 40 m için

ISO 11898 içerisinde segment uzunluğu, kablo kesitii ve bit hızına yönelik öneriler bulunmaktadır

UV ışınlarına karşı dayanıklı UL SUN RES

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS CAN TRAY

UL OIL RES I uyarınca yağlara karşı dayanıklı
CSA FT4 uyarınca alevle dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi

Norm referansları / Onaylar

ISO 11898'de uluslararası olarak standartlaştırılmış
UL 444 / CSA 22.2 uyarınca c(UL)us Typ CMG (75 °C)
UL 13'e göre UL Tip PLTC-ER

Ürün yapısı

7-telli çıplak bükümlü bakır iletken
Damar yalıtımı: Foam Skin
İç kılıf: PVC
Bakır örgülü
Dış kaplama: PVC, mor (RAL 4001)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite:	(800 Hz) max. 40 nF/km
Pik çalışma gerilimi:	(güç uygulamaları için değil) 250 V Nominal gerilim: 600 V (UL)
İletken direnci:	(döngü): maks. 110,8 ohm/km
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 8 x dış çap Flexing: 15 x outer diameter
Test gerilimi:	Damar/damar: 2.000 V
Karakteristik empedans:	120 ohm
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C Hareketli: -10 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal $\leq$ 30 kg veya $\leq$ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS CAN TRAY

Ürün kodu	Ürün tanımı	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
2170857	UNITRONIC® BUS CAN TRAY	2 x 2 x 0,34	7,5	35	81