

## SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX toz koruması



Montaj süresi



Dayanıklılık

### Faydalar

Patlama riski olan bölgeler için kalıcı ve güvenli sızdırmazlık  
Montajı kolay  
Yüksek koruma derecesi

### Uygulama alanı

SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH veya SKINTOP® K-M ATEX plus ile birlikte kullanım için SKINTOP® SDV-M (mavi)  
Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D

### Not

Yüksek patlama riski olan dış bölgeler; SKINTOP® ST-M ve SKINTOP® MS-M ile birlikte kullanım için de uygundur

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Dikkat:

Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü

Malzeme:

CR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +70 °C

Kısa süre: en fazla +90 °C

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® SDV-M ATEX

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**SKINTOP® SDV-M ATEX**

| Ürün kodu           | Ürün tanımı / ölçüsü | Görünür yükseklik (mm) | Adet / Paket |
|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| SKINTOP® SDV-M ATEX |                      |                        |              |
| 54113002            | M 12 ATEX            | 3.0                    | 50           |
| 54113012            | M 16 ATEX            | 3.0                    | 50           |
| 54113022            | M 20 ATEX            | 3.5                    | 50           |
| 54113032            | M 25 ATEX            | 3.5                    | 50           |
| 54113042            | M 32 ATEX            | 4.0                    | 25           |
| 54113052            | M 40 ATEX            | 4.0                    | 25           |
| 54113062            | M 50 ATEX            | 4.5                    | 10           |
| 54113072            | M 63 ATEX            | 4.5                    | 5            |