


SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, özellikle kalın duvarlar için değişken sıkma aralıklarına ve uzun bağlantı dişine sahip piring kablo rakoru



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Sağlam



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Özellikle kalın duvarlar için
Maksimum güvenilirlik
Geniş, değişken sıkma aralıkları
En uygun gerilim azaltma

Uygulama alanı

Daha kalın duvarlı uygulamalar için uzun bağlantı dişli
Özel mekanik ve kimyasal dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
Kimya endüstrisi
Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Makine ve ekipman üretimi

Ürün yapısı

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-XL

DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21

Malzeme:

Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring:
NBR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı:

Dinamik: -25°C ila +100°C
Statik: -40°C ilâ +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MS-XL

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® MS-XL						
52115700	PG 7	2.0 - 6.5	14	32.0	12	100
52115710	PG 9	4.0 - 8.0	17	35.0	12	100
52115720	PG 11	4.0 - 10.0	20	38.0	12	50
52115730	PG 13,5	5.0 - 12.0	22	39.5	12	50
52115740	PG 16	8.0 - 14.0	24	40.5	12	50
52115750	PG 21	11.0 - 18.0	30	45.0	12	25
52115760	PG 29	16.0 - 25.0	40	52.0	15	25