


SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, optimum gerilme önleyici için konik NPT dişli ve geniş, değişken sıkma aralıklarına sahip nikel kaplı pirinç kablo rakoru



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Konik NPT dişi
Maksimum güvenilirlik
En uygun gerilim azaltma
Geniş, değişken sıkma aralıkları

Uygulama alanı

Özel mekanik ve kimyasal dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
Kimya endüstrisi
Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Makine ve ekipman üretimi
Fabrika mühendisliği

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS NPT

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi

SKINTOP® MSR NPT küçük dış çaplı kabloların ve tellerin sızdırmazlığını sağlamak için redüksiyon conta iç kısım ile donatılmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme:

Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar

NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı:

Dinamik: -25°C ila +100°C

Statik: -40°C ila +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MS NPT

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® MS NPT						
53112004	NPT 1/4"	3,5 - 7	16	36.0	15	100
53112014	NPT 3/8"	4,5 - 9	20	39.7	15	100
53112024	NPT 1/2"	7 - 12,5	24	42.5	15	50
53112034	NPT 3/4"	9 - 16,5	29	44.5	15	25
53112044	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53112054	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	10
53112064	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5
53112074	NPT 2"	34 - 45	67	63.5	17	5
SKINTOP® MSR NPT						
53112006	NPT 1/4"	1 - 5	16	36.0	15	100
53112016	NPT 3/8"	2 - 7	20	39.7	15	100
53112026	NPT 1/2"	5 - 10	24	42.5	15	50
53112036	NPT 3/4"	6 - 13	29	44.5	15	25
53112046	NPT 1"	7 - 15	36	49.0	15	25
53112056	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	57.5	17	10
53112066	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	61.5	17	5
53112076	NPT 2"	28 - 39	67	63.5	17	5