


SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, iç kaplaması bulunan veya bulunmayan kablolar için, çok iletken ve esnek EMC kontaklı pirinç kablo rakoru



Dayanıklılık



Parazit sinyalleri



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması

İç kılıfı olan ve olmayan kablolar için uygun

Başka bir bağlantıya kablo ekranını devam ettirmek için de uygundur

Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir

Birkaç operasyonel adımda kolay montaj

Uygulama alanı

Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için

Otomasyon teknolojisi

Telekomünikasyon

Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Endüstriyel makineler ve fabrika mühendisliği

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC NPT

ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme:

Gövde: Nikelajlı piring Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring:
NBR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar

NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı:

Dinamik: -25 °C ila +100 °C

Statik: -40 °C ilâ +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MS-SC NPT

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® MS-SC NPT						
53112910	NPT 3/8"	4,5 - 10	20	39.7	15	100
53112920	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	50
53112930	NPT 3/4"	9 - 17	29	44.5	15	25
53112940	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53112950	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	10
53112960	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16