


SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT, sonradan montaja uygun, paralel, delikli ve ayrılabilir bir kablo kanalıdır

Bilgi

Daha sonraki kablo koruması



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Düşük ağırlık



UV-dayanım

Faydalar

Boyutsal olarak sabit kalabilme

Esnek

Ezilmeye dayanıklı

Düşük kemirgen koruması

Hızlı ve kolay montaj

Uygulama alanı

Araç yapımı

Gemi yapımı

Makine Mühendisliği

Elektrik sanayi

Kabloların ve tellerin montajdan sonra korunması gereken alanlarda kullanılır

Ürün özellikleri

Halogen-free (PA6)

Aşınma dayanıklı

Yağ, petrol, asitler ve diğer kimyasallara karşı yüksek direnç

Son durum (13.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT

Çok iyi UV ve Hava şartları performansı (SILVYN® SPLIT PP UV)

Ürün yapısı

Bölünebilir oluklu boru

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001175 ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Oluklu plastik hortum
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001175 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum
Talep üzerine:	Poliamid 12 model (çok esnek) ETFE model (+200 °C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı)
Renk seçeneği:	Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	Polyamid 6 (PA6) Polipropilen (PP)
Koruma sınıfı:	IP 43, SILVYN® SPLIT COV ile
Sıcaklık aralığı:	PA6: -40 ° C ile + 120 ° C PP: -40 ° C ile + 135 ° C PP UV: -40 ° C ile + 105 ° C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® SPLIT

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® COV için uygun	PU (m)
SILVYN® SPLIT PA6					
61806621	6	6.3 x 10	15	-	50
61806620	10	8.8 x 13.5	15	M16/PG9	50
61806631	11	11 x 16.1	15	-	50
61806630	14	13.2 x 18.7	15	M20/PG13,5	50
61806641	16	16 x 21.5	20	-	50
61806640	20	20.2 x 25.7	25	M25/PG21	50
61806650	23	23.9 x 31.3	35	M32/PG29	50
61806651	29	27.3 x 36.0	35	-	25
61806660	37	32.5 x 41.9	40	M40/PG29	25
61806670	45	43.0 x 54.2	70	M50	25
61806671	70	66.5 x 79.8	95	-	10
61806672	100	88.0 x 103.5	100	-	10
SILVYN® SPLIT PP					
61806615	6	6.3 x 10	15	-	50
61806625	10	8.4 x 13.4	15	M16/PG9	50
61806616	11	11 x 16.1	15	-	50
61806635	14	12.5 x 18.5	15	M20/PG13,5	50
61806617	16	16 x 21.5	20	-	50
61806645	20	19.2 x 25.3	20	M25/PG21	50
61806655	23	23.4 x 30.8	45	M32/PG29	50
61806618	29	27.3 x 35.5	50	-	25
61806665	37	31 x 41.4	60	M40/PG29	25
61806675	45	42.7 x 54	75	M50	25
61806619	70	66.0 x 79.5	95	-	10
61806622	100	87.5 x 102.5	100	-	10
SILVYN® SPLIT PP UV					
61806100	6	6.3 x 10	15	-	50
61806110	10	8.4 x 13.4	15	M16/PG9	50
61806120	11	11 x 16.1	15	-	50
61806130	14	12.5 x 18.5	15	M20/PG13,5	50
61806140	16	16 x 21.5	20	-	50
61806150	20	19.2 x 25.3	20	M25/PG21	50
61806160	23	23.4 x 30.8	45	M32/PG29	50
61806170	29	27.3 x 35.5	50	-	25

Son durum (13.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® SPLIT

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® COV için uygun	PU (m)
61806180	37	31 x 41.4	60	M40/PG29	25
61806190	45	42.7 x 54	75	M50	25
61806200	70	66.0 x 79.5	95	-	10
61806210	100	87.5 x 102.5	100	-	10

Son durum (13.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16