

UNITRONIC® LiYCY-CY

Damarları bireysel ekranlı, ayrıca genel ekranlanmış data kablosu

UNITRONIC® LiYCY-CY: Düşük frekanslı PVC veri kablosu, DIN 47100 renk kodlu, tek damar blendajlı, komple blendajlı, esnek, alev geciktirici, cihaz denetimi



Parazit sinyalleri

Faydalar

Genel bakır örgü elektriksel
paraziti en aza indirir
Özel ekranlanmış damarlar
paralel döşenmiş kablolar arasında çapraz karışma durumunu en aza indirir

Uygulama alanı

Yoğun veri karışması riski olan alanlarda verilerin kayıpsız iletiminin garanti edilmesi gerektiğinde, damarları ayrı ayrı ekranlanmış ve ek olarak genel ekranlı kablolar
Kuru ve nemli ortamlar

Ürün özellikleri

Tel ekran dış iletken olarak kullanılabilir
Kablo birden fazla ekranlamaya rağmen esnek kalır
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı

Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
PVC'den damar izolasyonu
Her damar için kalaylı bakır örgü
Ekranlı her damarın üzerinde PVC iç kılıf

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LiYCY-CY

Kalaylı bakır örgü
PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite:	Yaklaşık 230 nF/km
Endüktivite:	Yaklaşık 0,2 mH/km
İletken bükümü:	Büklümlü iletken, ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 15 x dış çap Sabit tesisat: 7,5 x dış çap
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® LIYCY-CY

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
UNITRONIC® LIYCY-CY				
0032302	2 x 0.25	6,9	41,5	69
0032303	3 x 0.25	7,2	53	106
0032304	4 x 0.25	7,8	65	130
0032305	5 x 0.25	8,5	78	161