

EPIC® DATA PB TR M12

PROFIBUS için M12 sonlandırma direnci

Saha veri yolu ağlarında (PROFIBUS, DeviceNet ve CANopen) muhtelif kullanımlar için son derece sağlam M12 veri yolu terminali (rezistör).

Bilgi

Endüstriyel kullanıma tam uygun



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Montaj süresi



Alan gereksinimi

Faydalar

Bus sistemleri sonlandırması için ekonomik çözüm
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
Sağlam tasarım

Uygulama alanı

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Ürün özellikleri

PROFIBUS için 150 Ω sonlandırma direnci

Ürün yapısı

Düz konnektör M12, entegre bağlantı direnci ile
Ekranlı versiyon

Teknik Veri

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB TR M12

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000448 ETIM 5.0 Class-Description: Kapanış direnci
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000448 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapanış direnci
Koruma sınıfı:	IP65/IP67 (plug) IP 67 (soket)
Ortam sıcaklığı (çalışma):	-25 °C to +90 °C (plug) -40 °C ile +85 °C (soket)
Kontakt malzemesi:	CuSn
Kodlama:	B - ters (PROFIBUS)
Nominal akım (A):	4 A

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® DATA PB TR M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
Konnektör,ekransız (sonlandırma direnci)				
22260722	AB-C4-M12MS-PB-TR	4	60	5
Soket,ekranlı (sonlandırma direnci)				
22261001	AB-C5-M12FS-PB-TR-SH	4	32	1

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16