

UNITRONIC® BUS LD

Çeşitli veriyolu sistemlerinde kullanım için PVC dış kaplamalı veriyolu kablosu

Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet gibi veri yolu sistemleri için. Alev geciktirici, UL onaylı, damar tanımlama kodu: DIN 47100. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için

Bilgi

LD, uzun mesafe için kullanılan bir LAPP kısaltmasıdır



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

RS485 / RS422 tabanlı birden fazla Bus sistemi için uygun

Uygulama alanı

Sabit tesisatlar için

Maksimum elektromanyetik ekranlama

Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P gibi Bus sistemleri için Bus kabloları)

Kuru ve nemli ortamlar

Ürün özellikleri

İstenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları

9,6-93,75 kbit/s = 1200m

187,5 kbit/s = maks. 1.000 m

500 kbit/s = max. 400 m

Norm referansları / Onaylar

UNITRONIC®BUS LD A: Sertifikalı UL versiyonu; UL/CSA Tip CMX UL 444 ve CSA C22.2 No.214-02'ye göre IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS LD

Ürün yapısı

Bükümlü iletken, çıplak, 7-telli

Damar yalıtımı: PE

Renk kodu DIN 47100

Genel ekranlama : Kalay kaplı bakır örgü ile

Dış kaplama: PVC, mor (RAL 4001)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Ortak kapasite:

Flexible use: 10 x outer diameter

Pik çalışma gerilimi:

(güç uygulamaları için değil) 250 V

İletken direnci:

(döngü): maks. 186 ohm/km

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 8 x dış çap

Test gerilimi:

Damar/damar: 1.500 V rms

Karakteristik empedans:

100 - 120 ohm

Sıcaklık aralığı:

Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Hareketli: -5 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal $\leq$ 30 kg veya $\leq$ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Modbus, Modbus-IDA Organisation'a aittir. SUCOnet P, Moeller Group'un tescilli ticari markasıdır. Modulink P, Weidmüller GmbH & Co'nun tescilli ticari markasıdır. VariNet, Pepperl+Fuchs GmbH'nin tescilli ticari markasıdır.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS LD

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken başına mm ²	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
sabit tesisatlar için					
2170203	UNITRONIC® BUS LD	1 x 2 x 0,22	5,7	18	37
2170204	UNITRONIC® BUS LD	2 x 2 x 0,22	7,1	28	45
2170205	UNITRONIC® BUS LD	3 x 2 x 0,22	7,2	37	72
Sabit döşeme için - UL/CSA CMX sertifikalı					
2170803	UNITRONIC® BUS LD A	1 x 2 x 0,22	5,7	18	39

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16