

UNITRONIC® BUS CAN M12-M12

DeviceNet/CANopen Kablo: M12 konnektör M12 soket

Busystemcable M12, DeviceNet, CANopen, straight plug M12 on straight socket M12, A-coded, screened, PUR halogenfree, suitable for drag chain

Bilgi

Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur



DeviceNet



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Enerji zinciri

Faydalar

Saha Bus tesisatları, sensörler ve aktüatörlerin uygun maliyetli ve verimli kablolanması

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Hızlı ve kolay hata izleme

Sağlam tasarım

Uygulama alanı

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Ürün özellikleri

5-damar DeviceNet/CANopen kablo, ekranlı

M12 konnektör, hızlı kilit sistemi ile A-kodlu

Enerji zincirleri için uygun

Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS CAN M12-M12

Norm referansları / Onaylar

UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Ürün yapısı

İletken kesiti : Sinyal: 2 x 0.25 mm² Güç: 2 x 0.34 mm² Drain teli: 1 x 0.34 mm²

Damar renkleri kırmızı/siyah, mavi/beyaz

Dış kılıf: PUR halojensiz, mor

Outer diameter: 6.7 mm

Ekranlı versiyon

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu

Malzeme:

Kontak :CuSn

Kontak yüzeyi: Ni/Au

Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı

Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren

Minimum bükülme yarı çapı:

Hareketli: 70 mm

Koruma sınıfı:

IP65/IP67

Ortam sıcaklığı (çalışma):

Plug/socket -25 °C to +90 °C

Fixed installation -40 °C to +80 °C

Flexing -20 °C to +70 °C

Kodlama:

A-standard

Nominal akım (A):

4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Bakır sürjarjı yok

DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS CAN M12-M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Pin sayısı	Dizayn	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
Konnektörden sokete						
22260795	AB-DN-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	5	düz - düz	60	1
22260796	AB-DN-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	5	düz - düz	60	1
22260797	AB-DN-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	5	düz - düz	60	1
22260798	AB-DN-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	5	düz - düz	60	1
22260799	AB-DN-M12MS-10,0PUR-M12FS	10	5	düz - düz	60	1