

JE-Y(ST)Y...BD EB

Endüstriyel elektronik uygulamaları için statik ekranlı tesisat kablosu

Endüstriyel elektronik üniteler için JE-Y(ST)Y...BD EB tesisat kablosu, katı iletken/sabit kullanım, çiftler halinde, perdelenmiş/statik folyo, mavi, kendinden emniyetli devreler

Bilgi

Mavi sürüm:

Patlama tehlikesi olan yerlerde tehlike koruma tipi -i- gereklidir



Parazit sinyalleri

Faydalar

Uygun maliyetli kurulum için ideal, örn. izolasyon yer değiştirme teknolojili (IDC) bağlantılar.

Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir

Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)

Uygulama alanı

Endüstriyel kontrol sistemlerinde, ölçüm, alarm verme ve veri uygulamalarında gerektiği şekilde sabit kurulum için bağlantı kablosu

Endüstriyel elektronik

Kuru ve nemli ortamlarda sıva üstü ve sıva altı sabit tesisatlar için

Ürün özellikleri

2-çift versiyon (2 x 2 x 0,8) yıldız dörtlü olarak bükülmüştür

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

JE-Y(ST)Y...BDEB: Kendinden güvenli devrelerde (i tipi koruma - içsel emniyet) IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, bölüm 16.2.2' e gör

Norm referansları / Onaylar

DIN VDE 0815

tip JE-Y(ST)Y...BD uyarınca

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

JE-Y(ST)Y...BD EB

Ürün yapısı

Tek telli çıplak bakır iletken
PVC'den damar izolasyonu
2 damar çift haline ve 4 çift demet haline burulmuştur
Folyo sarma,
bakır topraklama teli ile alüminyum lamine plastik filminden yapılmış statik ekranlama
PVC dış kılıf
Dış kılıf rengi: gök mavisi (RAL 5015)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000829 ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu
Damar tanımlama kodu:	VDE 0815 uyarınca, bkz. Ek T10
Ortak kapasite:	maks. 100 nF/km
Kuplaj:	yakl. 200 pF/100 m
Endüktivite:	yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü:	Tek tel (tek telli iletken) 0,8 mm: 0,50 mm ²
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 6 x dış çap
Test gerilimi:	Damar/damar: 1000 V Damar/ekran: 2.000 V
Döngü direnci:	maks. 73,2 Ohm /km
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

JE-Y(ST)Y...BD EB

Ürün kodu	Damar sayısı ve kablo çapı (mm)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
JE-Y(ST)Y...BD EB, mavi dış kılıf				
0034120	2 x 2 x 0.8	6	25	60
0034121	4 x 2 x 0.8	8,5	45	100
0034122	8 x 2 x 0.8	11	85	165
0034123	12 x 2 x 0.8	13	126	240
0034125	20 x 2 x 0.8	16	206	360
0034126	32 x 2 x 0.8	20	327	555

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16