

EPIC® DATA CAN M12/M12

CAN/DeviceNet/ S/A kablolama için,M12 kontrol panosu geçişi,ekranlı

İki kutuplu/vidalı montajlı (A kodlu) sensör/aktüatör kontrol dolabı geçişi besleme



DeviceNet CANopen



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Her iki uçta M12 konnektör

Plug & Play esnek bağlantı çözümleri için

Ürün özellikleri

CANopen/DeviceNet uygulamaları için

Sensör/aktüatör kablolaması için

İki uçlu/vidalı montaj

Ürün yapısı

5-pin pano besleme, M12 A-kodlu

M12 konnektör ve M12 soketli

Ekranlanmış versiyon

Teknik Veri

Malzeme:

Kontakt: CuZn

Kontakt yüzeyi: Au (altın)

Kontakt taşıyıcı: PA 66

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CAN M12/M12

Koruma sınıfı:	Diş: Nikel kaplı piring Sızdırmazlık: FKM
Ortam sıcaklığı (çalışma):	IP 67
Kodlama:	Fiş/soket -25 °C ile +85 °C
Nominal akım (A):	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
	4 A

Uyarı

DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® DATA CAN M12/M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	V cinsinden nominal gerilim	Paket miktarı
Kontrol kabini beslemesi				
22262020	AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH	5	24	1

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16