

## EPIC® DATA CAN Sub-D PRO


CAN Bus-Konnektörler - tam metal -

CAN Veri Yolu için D-Alt (9 uçlu) Sağlam Veri Konektörleri, tamamen metal muhafaza, 360° perdeleme, EMC optimize edilmiş versiyon, M12 veya yaylı tip

### Bilgi

Yüksek EMC koruması

10 mm'ye kadar kablo çapları için



DeviceNet CANopen



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Geniş sıkma aralığı



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Sağlam



Parazit sinyalleri

### Faydalar

Genişletilmiş kablo sıkma aralığı ile yüksek esneklik

Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Zorlu ortamlara karşı dayanıklı metal gövde

EMC açısından kritik ortamlar için

### Ürün özellikleri

Genişletilmiş sıcaklık aralığı

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

Yüksek mekanik dayanıklılık (200 kez kullanıma kadar)

Daha düşük aktarım kaybı

Entegre edilmiş Bus sonlandırma direnci

Sub-D pin atamaları CAN Düşük = Pin 2 CAN Yüksek = Pin 7 CAN Gnd = Pin 3 GND = Pin 6 (90° için sadece) CAN V+ = Pin 9 (90° için sadece) (ekran=muhafaza)

### Ürün yapısı

D-Sub fiş, 9-pin, sabitleme vidaları 4-40 UNC

360° tam metal kasa (ZnAl)

Harici kablo kelepçe bağlantısı (7-10 mm)

90° versiyon: Programlama için ek Sub-D girişi ('PG')

90° versiyon: Sökülmez EMC Sub-D korumalı PG girişi

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132

ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub çoklu soket terminali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001132

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: D-Sub konektör

Boyutlar:

63 x 45 x 18 - 90° 81 x 36 x 15 - 180°  
(UxGxY)

Bağlantı tipi:

Vidalama

Koruma sınıfı:

IP 30

Bağlantı direnci:

120 Ω

Arayüzler:

CAN-Bus station:

D-SUB socket, 9-pin

CAN-Bus cable:

- screw terminals for wires 0.14 - 0.5 mm<sup>2</sup>

İzin verilen ortam koşulları:

Çalışma sıcaklığı : -20°C ile +70°C

### Uyarı

DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

| Ürün kodu       | Ürün tanımı      | Kablo çıkışı | PG-İnterfaz |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| Sub-D konnektör |                  |              |             |
| 21700590        | ED-CAN-90-PG-PRO | 90°          | evet        |
| 21700591        | ED-CAN-AX-PRO    | 180° eksenel | hayır       |

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16