


EPIC® DATA CAN Sub-D

CAN Bus Konnektörler vidalı sonlandırma

CAN Veri Yolu Alt-D konektörü, vidalı terminaller, entegre veri yolu terminali, opsiyonel arıza teşhis/arayüz LED'i, 35°/90°/180° kablo çıkışı



 DeviceNet CANopen



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Düşük ağırlık



Alan gereksinimi

Faydalar

Entegre edilmiş sonlandırma direnci kolayca açık-kapalı konuma getirilebilir

Kompak yapı: Düşük yer ihtiyacı

Gevşek kısımlı parçaları yoktur

Harici cihazları beslemek için ek 24 V DC çıkış ile (sadece 90° versiyon için)

Ürün özellikleri

Maksimum iletim hızı 1 Mbit/s

Sonlandırma direnci "ON"konumunda - çıkış Bus kablosu bağlantısı kesilir

Entegre, bağlanabilir terminal dirençleri CAN Bus in sona erdirilmesini veya üzerinden bağlanmasını sağlar

Sub-D pin atamaları CAN Düşük = Pin 2 CAN Yüksek = Pin 7 CAN Gnd = Pin 3 GND = Pin 6 (90° için sadece)CAN V+ = Pin 9 (90° için sadece)(ekran=muhafaza)

Norm referansları / Onaylar

UL File No. E331560

Ürün yapısı

D-Sub fiş, 9-pin, sabitleme vidaları 4-40 UNC

Vidalı bağlantı

Metal kaplı muhafaza ile geliştirilmiş elektromanyetik uyumluluk (EMC)

5 - 8 mm dış çaplı kablolar için

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CAN Sub-D

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132

ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub çoklu soket terminali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001132

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: D-Sub konektör

Boyutlar:

60 mm x 40 mm x 17 mm - 90° 67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
(UxGxY)

Bağlantı tipi:

Vidalama

Koruma sınıfı:

IP 20

Bağlantı direnci:

120 Ω

Arayüzler:

CAN bus istasyon:

D-Sub soket, 9-pin

CAN bus kablo:

0.8 mm² kesit kabloları kadar 6 terminal bloğu

İzin verilen ortam koşulları:

Çalışma sıcaklığı : -25°C to +85°C

*The max. temperature for UL is 60 °C

Uyarı

DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® DATA CAN Sub-D

Ürün kodu	Ürün tanımı	Kablo çıkışı	PG-İnterfaz
Sub-D konnektör			
21700537	ED-CAN-90	90°	hayır
21700536	ED-CAN-90-PG	90°	evet
21700538	ED-CAN-AX	180° eksenel	hayır

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® DATA CAN Sub-D

