

(J)-H(ST)H...BD yangın alarmı kabloları

Sabit döşeme için kırmızı dış kaplamalı halojensiz hat

(J)-H(ST)H...BD - kırmızı kaplamalı, halojensiz, demet örgülü, folyo blendajlı, örn. siva üstü veya altı sabit döşeme için yangın alarmı kabloları



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Parazit sinyalleri

Faydalar

İnsanlar ve yüksek değerli malların korunması ile ilgili gelişmiş yangın koruma gereksinimlerini karşılamak için kullanılır

Yangın durumunda herhangi bir toksik veya korozyif gaz yaymaz ve yangının yayılmasına direnir

Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir

Bükülmü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)

Uygulama alanı

Sabit blendajlı, halojensiz, aleve dayanıklı bu hat her sınıfa dahil uzaktan iletişim sistemi için telefon istasyonlarında ve ikincil santrallerde uzaktan görüşme, ölçüm ve sinyal aktarımı için kullanılır

Kuru ve nemli ortamlarda siva üstü ve siva altı sabit tesisatlar için

Ürün özellikleri

DIN VDE 0472-804/08.83, Test türü C uyarınca aleve dayanıklı

EN 50267-2-1/-2 uyarınca halojen içermeyen

Ürün yapısı

Tek telli çıplak bakır iletken

Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış damar izolasyonu

Yıldız dörtlü olarak bükülmüş damarlar,

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

(J)-H(ST)H...BD yangın alarmı kabloları

5 yıldız dördü demet olarak bükülmüştür,
katmanlar halinde bükümlü demetler
Folyo sarma,
bakır topraklama teli ile alüminyum lamine plastik filminden yapılmış statik ekranlama
Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış dış kılıf
Dış kılıf rengi: alev kırmızısı (RAL 3000)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000829 ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu
Damar tanımlama kodu:	VDE 0815 uyarınca, bkz. Ek T10
Ortak kapasite:	maks. 120 nF/km
Kuplaj:	K1: yakl. 300 pF/100 m K9-12: yakl. 100 pF/100 m
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit döşenmiş: 8 x dış çap ölçüsü
Test gerilimi:	Damar/damar: 800 V Damar/ekran: 800 V
Döngü direnci:	0,6 mm: maks. 130 ohm/km 0,8 mm: maks. 73,2 ohm/km
İletken kesiti:	0,6 mm: 0,28 mm ² 0,8 mm: 0,50 mm ²
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

(J)-H(ST)H...BD yangın alarmı kabloları

Ürün kodu	Çift sayısı ve iletken çapı (mm)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
(J)-H(ST)H...BD yangın alarmı kabloları				
30017798	2 x 2 x 0,8	7	25	77
30017801	10 x 2 x 0,8	11,3	106	250

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16