

EPIC® H-D 25 makineyle işlenmiş


Bükümlü sıkıştırmalı kontaklar için çok kutuplu kullanımlar

Konnektör ek parçası, yüksek bir kontak sayısı gerektiren uygulamalar için idealdir. Bunlar örneğin makine ve cihaz üretiminde görülür.

Bilgi
İşlenmiş kontaklar için, sıkma aleti ile hızlı proses
Made in Germany







Mekanik ve tesisat mühendisliği

Alan gereksinimi

Sağlam

Faydalar
H-D konnektör serisinin iç kısımları çok sayıda kontağın gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır.

Uygulama alanı
Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 250 V

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 25 makineyle işlenmiş

	UL: 250 V
Nominal test gerilimi:	2,5 kV
Nominal akım (A):	IEC: 10 A UL: 10 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı:	25 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm²
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sertifikalar:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 25 makineyle işlenmiş

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Ürün tanımı	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
11283300	H-D 25 SCM	pin	işlenmiş	1 - 25	5
11282300	H-D 25 BCM	dişi	işlenmiş	1 - 25	5

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.