


Koaksiyel - RG

Kuru veya nemli iç ve dış mekanlarda sabit kurulum veya koşullu esnek kullanın. -55°C ila +250°C sıcaklıklar için



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Dış kullanım için uygun



Isı dayanımlı



Soğuğa dirençli



UV-dayanım

Faydalar

Koaksiyel kablolar distorsiyonsuz ve düşük zayıflamaya sahip sinyal iletimini yüksek bant genişliği ile sağlar. Yüksek frekanslar

Uygulama alanı

Sınırlı hareket imkânı olan uygulamalar için ve kuru veya nemli iç ve dış mekânlarda sabit kurulum için
Radyo ve bilgisayar sistemleri, yanı sıra ticari radyo-frekans teknolojisi ve elektroniği ile ilgili tüm uygulamalar için

Ürün özellikleri

Alev geciktirici

Ürün yapısı

Koaksiyel kablolar yapıları itibarıyla dış interferanslara daha az hassastır.

Koaksiyel - RG

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000019

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koaksiyel kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000019

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koaksiyel kablo

Dielektrik sabiti:

- Polietilen (PE) 2.3

- Polietilen, boş (PE-ho) 1.5

- Politeirafloretilen (PTFE) 2.1

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 6 x dış çap

Spesifikasyonlar ve onaylar:

MIL-DTL17 H'ye uyumlu

Sıcaklık aralığı:

Sabit tesisat: PE dış kılıf:

-40 °C ile +80 °C

Sabit tesisat: PE dış kılıf:

-40 °C ile +80 °C

Sabit tesisat: floroplastik

-55 °C ile +250 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Koaksiyel - RG

Ürün kodu	Ürün tanımı	Karakteristik empedans (Ohm)	pF/m kapasitesi	Yayıma oranı (%)	Çalışma gerilimi 50 Hz eff. kV	Test gerilimi (kV)	İç iletken malzemesi	İç çap	Dielektrik malzemesi	Dielektrik Ø	Dış iletken malzemesi	Dış kablo kılıfı	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
Karakteristik empedans: 50 ohm															
2170000	RG-58 C/U	50 +/- 2 Ω	101	66	2	5	CuLivz	0,9	PE	2,95	Cvz	PVC	4.95	19,1	38
2170001	RG-174 A/U	50 +/- 2 Ω	101	66	1,5	2	StCuLibl	0,48	PE	1,52	Cvz	PVC	2.8	5,4	12
2170002	RG-178 B/U	50 +/- 2 Ω	95	70	0,7	2	StCuLivs	0,3	PTFE	0,86	Cvs	FEP	1.91	4,4	9
2170003	RG-188 A/U	50 +/- 2 Ω	95	70	1,5	2	StCuLivs	0,51	PTFE	1,52	Cvs	PTFE	2.76	8,3	17,5
2170005	RG-213 /U	50 +/- 2 Ω	101	66	5	10	CuLibl	2,25	PE	7,25	Cbl	PVC	10.3	75,8	157
2170006	RG-214 /U	50 +/- 2 Ω	101	66	5	10	CuLivs	2,25	PE	7,25	CvsCvs	PVC	10.8	117,8	207
2170007	RG-223 /U	50 +/- 2 Ω	101	66	2	3	CuMvs	0,89	PE	2,95	CvsCvs	PVC	5.5	38,5	60
Karakteristik empedans: 75 ohm															
2170016	RG-6 A/U	75 +/- 3 Ω	67	66	2	5	StCuMbl	0,72	PE	4,7	Cbl	PVC	8.4	72	120
2170009	RG-11 A/U	75 +/- 3 Ω	67	66	5	10	CuLivz	1,2	PE	7,3	Cbl	PVC	10.3	55,5	140
2170011	RG-11 A/U outdoor	75 +/- 3 Ω	67	66	5	10	CuLivz	1,2	PE	7,3	Cbl	PVC	12.1	55,5	170
2170012	RG-59 B/U	75 +/- 3 Ω	67	66	1,7	7	StCuMbl	0,6	PE	3,7	Cbl	PVC	6.15	25	57
2170010	RG-187 A/U	75 +/- 3 Ω	65	70	1,5	2	StCuLivs	0,31	PTFE	1,52	Cvs	PTFE	2.8	7,3	17
Karakteristik empedans: 100 ohm															
2170008	RG-62 A/U	93 +/- 5 Ω	43	75	0,8	2	StCuMbl	0,65	PE içi boş	3,7	Cbl	PVC	6.15	26	52

Koaksiyel - RG



Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Koaksiyel - RG

