

UNITRONIC® SENSOR

Sensör/Aktüatör kablolama için esnek iletken

Sabit döşeme ve bazı durumlarda esnek kullanım için metreyle satılan ürün. M8, M12 soketli birleştiricilere bağlanmak için.

Bilgi

Kolay kurulum hazırlığı
UL onaylı (LifYY A)



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Alan gereksinimi



UV-dayanım

Faydalar

Çok kolay kablolama (kablo tavaları, hortumlar, kumanda panoları)
İzolasyon ve kaplamayı sıyırmada kolaylık
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Uygulama alanı

Otomasyon teknolojisi
Sensör/ Aktüatör kablo döşeme

Ürün özellikleri

DIN EN 50044 uyarınca damar renk kodu
Siyah Versiyon: UV dayanıklı
Daha yüksek mekanik talepler için (LifY11Y/Desina)

Norm referansları / Onaylar

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR

UL onaylı (LifYY A)

Ürün yapısı

Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büküm
Damar izolasyonu: PVC
Damar renkleri:
3 kutuplu: bn, bu, bk
4 kutuplu: bn, wh, bu, bk
5 kutuplu: bn, wh, bu, bk, gy
DESINA 4x0,34: bn, wh, bu, bk
Dış kaplama: PVC veya PUR
Kaplama rengi, siyah (RAL 9005)
DESINA sarı (RAL 1021)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Pik çalışma gerilimi:	300 V (güç uygulamaları için değil)
İletken bükümü:	VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Hareketli: 15 x dış çap ölçüsü Sabit tesisat: 8 x dış çap
Sıcaklık aralığı:	PVC/PVC: Sabit döşenmiş: -40 °C ila +80 °C Hareketli: -5 °C ila +80 °C PVC/PUR: Sabit döşeme: -30 °C ila +80 °C Hareketli: -10 °C ila +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® SENSOR

Ürün kodu	Ürün tanımı	Boyutlar (mm ²)	Dış çap [mm]	Damar/dış kılıf malzemesi	Renk	UL	Bakır sayısı [kg/km]
UNITRONIC® SENSOR PVC							
7038898	LifYY	3x0,25	3,8	PVC/PVC	siyah	-	7,5
7038899	LifYY	4x0,25	4,2	PVC/PVC	siyah	-	10,2
7038900	LifYY	3 x 0,34	4,1	PVC/PVC	siyah	-	9,8
7038901	LifYY	4 x 0,34	4,4	PVC/PVC	siyah	-	13
7038902	LifYY	5 x 0,34	4,8	PVC/PVC	siyah	-	16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL							
7038903	LifYY A	3x0,25	4,3	PVC/PVC	siyah	evet	7,5
7038904	LifYY A	4x0,25	4,6	PVC/PVC	siyah	evet	10,2
7038905	LifYY A	3 x 0,34	4,4	PVC/PVC	siyah	evet	9,8
7038906	LifYY A	4 x 0,34	4,8	PVC/PVC	siyah	evet	13
7038907	LifYY A	5 x 0,34	5,2	PVC/PVC	siyah	evet	16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR							
7038861	LifY11Y	4 x 0,34	4,8	PVC/PUR	siyah	-	13,1
7038862	LifY11Y	5 x 0,25	4,9	PVC/PUR	siyah	-	12
0040434	DESINA	4 x 0,34	5,2	PVC/PUR	sarı	-	13,5

UNITRONIC® SENSOR