

EPIC® MH aletleri, 4,0 mm

Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik

EPIC® MH aletleri, 4,0 mm

Bilgi

4 mm çaplı EPIC® MH kontaklarını güvenli bir şekilde monte etmek için sıkma aleti



Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MH aletleri, 4,0 mm

Ürün kodu	Ürünün tanımı	iç kısımlar	İletken kesiti (mm ²)	Versiyon	Not	Adet / Paket
Aletler						
11147000	Sıkma pensesi	sıkma kalıpları olmadan, konum belirleyici olmadan	-	Alet kutusunda	-	1
11147001	Sıkma makinesi	sıkma kalıpları olmadan, konum belirleyici olmadan	-	Pnömatik, 5 - 10 bar	-	1
11147100	Sıkma kalıpları	11147000, 11147001 sıkma penseleri için	0.14 - 4.0	-	Kontaklar için H-D 1,6 bükümlü, H-BE 2,5 bükümlü, MC 2,5 bükümlü, MH 4.0	1