

J-2Y(ST)Y...ST III BD

DIN VDE 0815 uyarınca PE damar yalıtımlı kurulum kablosu

J-2Y(ST)Y...ST III BD kapalı mekan telekomünikasyon tesisat kablosu, VDE 0815 stili, statik perdeleme, düşük kapasitans ve yıldız dörtlü üzerinden yüksek aktarım hızı



Parazit sinyalleri

Faydalar

En fazla 16 Mbit/s data hızları için uygun

Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir

Uygulama alanı

Elektronik ve ölçüm, kontrol ve alarm uygulamalarında kullanım için bağlantı kablosu

Kullanım örnekleri: EDP sistemi birimlerini bağlamak için veya havaalanı aydınlatma devreleri, ISDN özel santralleri, veri toplama işletimi, veri girişi işletimi, erişim kontrolü ve zaman kayıt sistemleri, endüstriyel elektronik devreler için tümü maksimum güvenlik ve hız sağlamak amacıyla tasarlanmıştır

Sabit tesisatlarda ve alçı altında kuru ve ıslak iç mekanlarda kullanılabilir

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

DIN VDE 0815'ye göre

Ürün yapısı

Tek telli çıplak bakır iletken

Polietilenden (PE) damar izolasyonu

Yıldız dörtlü olarak bükülmüş damarlar,

5 yıldız dörtlü demet olarak bükülmüştür,

katmanlar halinde bükülmüş demetler

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

J-2Y(ST)Y...ST III BD

Folyo sarma,
bakır topraklama teli ile alüminyum lamine plastik filmten yapılmış statik ekranlama
PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000829 ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu
Damar tanımlama kodu:	VDE 0815 uyarınca, bkz. Ek T10
Ortak kapasite:	(800 Hz) max. 52 nF/km
Kuplaj:	K1: 98 % <400 pF/300 m K9-12: 98 % < 100 pF/300 m
İletken kesiti:	0,6 mm: 0,28 mm ²
Kablo zayıflatma/zayıflatma:	16 MHz'de: < 8 dB/100 m
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 10 x dış çap
Kısa mesafe karışma zayıflaması:	4-16 MHz: 2-çift ≥ 45 dB 4-16 MHz: >2-çift ≥ 20 dB
Test gerilimi:	Damar/damar: 500 V Damar/ekran: 2.000 V
Döngü direnci:	maks. 130 ohm/km
Karakteristik empedans:	100 Ω ± 15%
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

J-2Y(ST)Y...ST III BD

Ürün kodu	Çift sayısı ve iletken çapı (mm)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
J-2Y(ST)Y...ST III BD				
0034171	2 x 2 x 0.6	5	13	40
0034173	4 x 2 x 0.6	7,5	24	60
0034176	10 x 2 x 0.6	9,5	58	148
0034178	20 x 2 x 0.6	13,5	116	190