



EPIC® H-EE 46

Kanıtlanmış H-BE serisine dayanan yüksek kontak yoğunluklu H-EE iç kısımları.

Bükülmüş kontakları olan H-EE ek parçası, küçük bir yüzey üzerinde yüksek kutup sayısı ve H-B mahfazasına montaj için uygundur.

Bilgi

Orta seviyede güç için yüksek kontak yoğunluklu iç kısımlar
EPIC® H-EE 92 olarak da mevcuttur



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Isı dayanımı

Faydalar

Çok dar alanlarda çok sayıda pinler için makineyle işlenmiş kontakları olan H-DD iç kısımları
H-B muhafaza içinde montaj için

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği
Cihaz ve aparat yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için
kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Nominal test gerilimi:

6 kV

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-EE 46

Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı:	46 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Sıkmalı bağlantı: 0,5 - 4,0 mm ²
Mekanik kullanım sayısı:	100
VDE-testi yapılmış:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-EE 46

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Ürün tanımı	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-EE 46 sıkma bağlantı					
10186400	H-EE 46 SC	pin	işlenmiş	1 - 46	5
10187400	H-EE 46 BC	dişi	işlenmiş	1 - 46	5

EPIC® H-EE 46