

Power H-S


Güç elemanları

Konnektör ek parçası, küçük alanlarda yüksek akım şiddetlerini aktarmak için uygundur. Özel alet kullanmadan montaj için eksenel vida bağlantılarına sahiptir.

Bilgi

Küçük bir alanda çok yüksek akım transferi

Özel alet gerektirmeyen montaj için eksenli vida ile bağlantı



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Geniş sıkma aralığı



Isı dayanımı

Faydalar

Hızlı ve kolay montaj

Çok yüksek akım transferi

Daha az yer ihtiyacı

Özel alet gerektirmeyen montaj için eksenli vida ile bağlantı

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Fabrika mühendisliği

Yenilenebilir enerji

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 1000 V AC/DC

UL: 600 V AC/DC

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Power H-S

Nominal test gerilimi:	8 kV
Nominal akım (A):	IEC: 40 A UL: 85 A CSA: 44 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 1 mOhm
Kontak sayısı:	4 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Eksenli vida ile bağlantı 2,5 mm ² - 6 mm ² (AWG 14 - 11)
Sıyırma uzunluğu (mm):	8
Malzeme:	PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sıcaklık aralığı:	-40°C ilâ +125°C

Uyarı

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Power H-S

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-S eksenel vidalı bağlantı				
10407910	H-S 4+2xPE SAS	pin	4 + PE	10
10407900	H-S 4+2xPE BAS	dişi	4 + PE	10

Power H-S