

EPIC® H-D 7 işlenmiş

Bükümlü sıkıştırılmalı kontaklar için çok kutuplu kullanımlar



Kompakt standart ek parça, bükülmüş kontaklara sahiptir ve örneğin kumanda sistemlerinde ve makine ya da cihaz üretiminde kullanım için uygundur.

Bilgi

Kompakt, güçlü standart iç kısım

İşlenmiş kontaklar için, sıkma aleti ile hızlı proses

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

Küçük, yüksek performanslı konektör

Yüksek performanslı sıkılmalı kontaklar

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 7 işlenmiş

Nominal gerilim (V):	IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) metal muhafaza; 250 V termoplastik muhafaza; UL: 250 V
Nominal test gerilimi:	2,5 kV
Nominal akım (A):	IEC: 10 A UL: 10 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı:	7 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm ²
Malzeme:	PBT polyester
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sertifikalar:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-D 7 işlenmiş

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Ürün tanımı	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
11250500	H-D 7 SCM	pin	işlenmiş	1 - 7	10
11251500	H-D 7 BCM	dişi	işlenmiş	1 - 7	10