

EPIC® POWER LS1 F7



Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konnektörler

EPIC® LS1 Power cable coupler with flange for cable extensions for wall mounting

Bilgi

Kablo uzatmasında hızlı ve güvenli duvar tipi montajlı

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 F7



Sağlam



Entegre SKINTOP® kablo rakoru



Parazit sinyalleri



Su geçirmez



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

En küçük montaj alanında yüksek güç, Elektrik motorları için en uygun çözüm
EMC - Optimum dizayn
Yüksek koruma sınıfı sayesinde saha ortamında güvenli kullanım

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Servo sürücüler ve servo düzenekleri

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	630 V (2 mm kontaklar) 250 V (1 mm kontaklar)
Nominal test gerilimi:	6 kV (2 mm kontaklar) 4 kV (1 mm kontaklar)
Nominal akım (A):	26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2mm kontaklar) 7 A (1 mm kontaklar)
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 4 mOhm
Kontaklar:	Altın kılıf piring
Kontak sayısı:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Bağlantı yöntemleri:	Klips sonlandırması: 0,5 - 4,0 mm ² (2mm kontaklar) Sıkma sonlandırma: 0,14 - 1,0 mm ² (1 mm kontaklar)
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp, nikel kılıflı piring İç kısım: PA, Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP68 (10h/1m)
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	UL Dosya Numarası: E249137

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 F7

Sıcaklık aralığı:

-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWER LS1 F7

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontaklar dahildir	Sıkıştırma bölgesi, min	Sıkıştırma bölgesi, max	Sıkıştırma bölgesi, mm cinsinden	Sabitleme tipi	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
Tip LS1 F7, montaj flanşlı kablo birleştirici, 6-pinli, pin kontaklar için								
73000020	LS1 F7	6	8,5	11	8,5 - 11	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)	5+PE	5
73000021	LS1 F7	6	10,5	15,5	10,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)	5+PE	5
73000023	LS1 F7	-	10,5	15,5	10,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)	5+PE	20
76143000	LS1 F7	6	7,5	15,5	7,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)	5+PE	5
Tip LS1 F7, 8-pinli, pin kontaklar için								
73000016	LS1 F7	8	8,5	11	8,5 - 11	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)	3+PE+4	5
73000017	LS1 F7	8	10,5	15,5	10,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)	3+PE+4	5
76144000	LS1 F7	8	7,5	15,5	7,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)	3+PE+4	5
76144510	LS1 F7	-	7,5	15,5	7,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)	3+PE+4	20