


EPIC® POWER LS3 F6

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konektörler

3 numara yuvarlak konektör serisi için EPIC® LS3 pin kontak kablo bağlaştırmacı

Bilgi

Sağlam güç besleme konektörü
Kontaklar ayrıca sipariş edilmelidir
Made in Germany



Sağlam



Dayanıklılık



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

servo motorlar için daha fazla güç
Mekanik etkilere karşı dayanıklı
EMC koruması

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Servo sürücüler ve servo düzenekleri

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V):

630 V (10 mm kontaklar)

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS3 F6

Nominal test gerilimi:	250 V (1,6 mm kontaklar) 6 KV (10 mm kontaklar) 4 kV (1,6 mm kontaklar)
Nominal akım (A):	25 °C 150 A (10-mm kontaklar) 25 °C 12 A (1,6-mm kontaklar)
Pollution degree:	3
Kontaklar:	Gümüş kılıf piring Altın kılıf piring
Kontak sayısı:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Bağlantı yöntemleri:	Klips sonlandırması 10 - 50 mm ² (10mm kontaklar) Klips sonlandırması 0,75 - 1,5 mm ² (1,6mm kontaklar)
Malzeme:	Muhafaza: anodize alüminyum İç kısım: PA Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP 67
Mekanik kullanım sayısı:	50
Sıcaklık aralığı:	-20 °C až la +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWER LS3 F6

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sıkıştırma bölgesi, min	Sıkıştırma bölgesi, max	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
pin kontaklar için tip LS3 F6					
44429348	LS3 F6	17	25	3+PE+2	1
44429349	LS3 F6	25	36	3+PE+2	1
44429350	LS3 F6	17	25	3+PE+4	1
44429351	LS3 F6	25	36	3+PE+4	1