


EPIC® POWER M17 A1

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konnektörler

EPIC® M17 GÜÇ panel montajı tabanı

Bilgi

En küçük yer ihtiyacı ile yüksek güç
Kontaklar ayrıca sipariş edilmelidir
Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Daha yüksek akım için daha az kontaklı versiyon
Kompak yapı: Düşük yer ihtiyacı
EMC koruması

Uygulama alanı

Servo sürücüler ve servo düzenekleri
Fabrika mühendisliği, makine üretimi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M17 A1

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör) ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	630V: 2mm ve 1mm kontaklar 60V: 0,6mm kontaklar
Nominal test gerilimi:	6KV: 2mm ve 1mm kontaklar 1,5KV: 0,6mm kontaklar
Nominal akım (A):	3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A
Pollution degree:	3
Kontaklar:	Altın kılıf piring
Kontak sayısı:	3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5 Kontaklar:3+PE(2mm), 5+PE(1mm), 6+PE(1mm), 7+PE(1mm), 3+PE+5(1mm/0.6mm)
Bağlantı yöntemleri:	Sıkma: 3+PE: 0,5-2,5mm ² , 5+PE/6+PE/7+PE: 0,06-1mm ² , 3+P+5: 0,06-1/0,06-0,5mm ²
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp, nikel kılıflı piring İç kısım: PA, Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP 67
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWER M17 A1

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sabitlenme tipi	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
Tip M17 A1, önden duvar tipi montajlı				
44423075	EPIC® M17 dişi	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE (2mm kontaklar)	5
44423070	EPIC® M17 pin	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE (2mm kontaklar)	5
44423076	EPIC® M17 dişi	Ø 2,7 mm (4x)	5+PE (1mm kontaklar)	5
44423071	EPIC® M17 pin	Ø 2,7 mm (4x)	5+PE (1mm kontaklar)	5
44423077	EPIC® M17 dişi	Ø 2,7 mm (4x)	6+PE (1mm kontaklar)	5
44423072	EPIC® M17 pin	Ø 2,7 mm (4x)	6+PE (1mm kontaklar)	5
44423078	EPIC® M17 dişi	Ø 2,7 mm (4x)	7+PE (1mm kontaklar)	5
44423073	EPIC® M17 pin	Ø 2,7 mm (4x)	7+PE (1mm kontaklar)	5
44423079	EPIC® M17 dişi	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE+5 (1mm/0,6mm kontaklar)	5
44423074	EPIC® M17 pin	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE+5 (1mm/0,6mm kontaklar)	5

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWER M17 A1