

EPIC® DATA M12D

Industrial Ethernet fiş konektörü, M12 D kodlanmış, 100 MBit/saniyeye kadar 4 kutuplu Cat.5 iletkenleri için, Ethernet veya Profinet renk kodlamalı

Bilgi

ISO/IEC 11801 uyarınca Cat.5

El aleti gerektirmez



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Parazit sinyalleri

Ürün özellikleri

Sahada hazırlanabilen Industrial Ethernet konektörü

Endüstriyel uygulamalarda kullanım için uygun

Sağlam ve titreşimlere karşı dayanıklı

El aleti gerektirmeyen, küçük ve kompakt tasarım

Norm referansları / Onaylar

ISO/IEC 11801 uyarınca Cat.5

IEC61076-2-101 uyarınca M12 D kodlamalı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: EC001121

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Modüler konektör

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001121

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA M12D

Koruma sınıfı:	IP 67
Ortam sıcaklığı (çalışma):	-25°C to +85°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® DATA M12D

Ürün kodu	Ürün tanımı	Min. dış çap (mm)	Maksimum dış çap (mm)	AWG mono	AWG 7-telli
M12 D kodlu soket, düz, PROFINET renk kodlaması					
21700647	ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC	6,2	9,7	26-22	26-22
M12 D kodlu soket, düz, TIA 568 renk kodlaması					
21700648	ED-IE-AX-M12D-5-67	5	6,1	26-22	26-22
M12 D kodlu priz, düz, TIA 568 renk kodlaması					
22261016	AB-C4-M12FSD-SH	4	8	26-22	26-22

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16