

ETHERLINE® Cat.6A Flex Patch kablo

ETHERLINE® Cat.7 FLEX'imiz bazında kullanıma hazır Patch kablosu.

ETHERLINE® Cat.6A Flex Patch kablo

Bilgi

Ek varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur.
2170934 baz alınmıştır



Ethernet



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Parazit sinyalleri

Faydalar

Tek taraflı veya iki taraflı hazırlanmış bağlantı kablosu kurulum esnasında zaman tasarrufu sağlar ve yerinde hazırlama esnasında hata potansiyelini azaltır veya ortadan kaldırır.

Cat.6A uyarınca Ethernet sayesinde 60 m'de 10 Gbit/sn'ye kadar hızlı bilgi alışverişi.

RJ45 veya M12 konnektörler ile sunulur. İnce RJ45 konnektör, çok yüksek port yoğunluğu olan cihazlarda kullanıma olanak sağlar, M12 konnektörün entegre titreşim koruması şok ve titreşime sahip uygulamalarda işe yarar.

Alüminyum kompozit folyo ile ve genel blendaj olarak bakır blendaj örgüye sahip çift blendaj sayesinde elektromanyetik parazitlere

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® Cat.6A Flex Patch kablo

karşı ideal koruma (S/FTP).

Özel yangın koruma taleplerini yerine getirmek için halojensiz damar yalıtım ve kaplama karışımı.

Uygulama alanı

EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapılandırılmış bina kablolaması için.

EtherCAT ve EtherNET/IP uygulamaları için de uygundur.

Standartlara uygun olan otobüslerinde kullanılabilir (M3 (II ve III) sınıfı araçlar için UNECE-R 118 uyarınca yangın davranışı testi).

Kuru, nemli ve özellikle zor ve yağlı ortamlarda kullanılabilir.

PUR dış kılıf, mineral yağ bazlı yağlama maddelerine ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.

Ürün özellikleri

CAT.6A, ISO/IEC 11801 ve EN 50173 uyarınca gereklilikleri yerine getirir

4 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100/1000 Mbit/s

Ürün yapısı

Örgülü iletken, 4x2x AWG26/7

Bükülmüş çift yapımı büyük ölçüde parazitsiz çalışmaya (bağlaştırma ayrılması) izin verir.

Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir

Dış kılıf: PUR bileşimi, halojensiz

Standartlara uygun konektörlü, kullanıma hazır bağlantı hattı

Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 4 x dış çap

Hareketli: 10 x dış çap ölçüsünden itibaren

Koruma sınıfı:

M12 -IP67

RJ45 - IP20

Kodlama:

M12: X-Standart

Sıcaklık aralığı:

Hareketli olarak: -30°C to +80°C (M12)

Hareketli olarak: -40°C ila +70°C (RJ45)

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® Cat.6A Flex Patch kablo

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Bakır Ağırlığı (kg/km)
2172336	IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12XF-S	1	28
2172337	IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12XF-S	2	56
2172382	IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-RJ45	2	56
2172383	IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-RJ45	3	84
2172384	IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-RJ45	5	140
2172386	IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-RJ45	10	280
RJ45, fiş yeri RJ45, fiş			
2172362	IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-RJ45	0,5	14
2172363	IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45	1	28
2172364	IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-RJ45	2	56
2172366	IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-RJ45	5	140
2172368	IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-RJ45	10	280
2172370	IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-RJ45	20	560

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® Cat.6A Flex Patch kablo