

EPIC® DATA RJ45

Alan kullanıma hazırlanabilir Industrial Ethernet soketi, RJ45, düz ve açılı, IP20, 10 Gbit/s için uygun, PROFINET veya TIA renk kodlaması ile damar yönetimi

Bilgi

Cat.6A, ISO/IEC 11801 uyarınca
Renk kodlu montaj desteği
El aleti gerektirmez



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Geniş sıkma aralığı



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Parazit sinyalleri

Ürün özellikleri

Sahada hazırlanabilen Industrial Ethernet RJ45 fişi
10BASE-T / 100BASE-T / 1000BASE-T / 10GBASE-T için uygun
Muhafaza: çinko döküm kalıp, gri
4 farklı açılı kablo çıkışı uygulanabilir
Endüstriyel uygulamalarda kullanım için uygun

Norm referansları / Onaylar

Cat.6A, ISO/IEC 11801 uyarınca

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA RJ45

IEC 60603-7-51 uyarınca RJ45
UL listeli (E-Dosya E353543)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: EC001121

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Modüler konnektör

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001121

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konnektör

Koruma sınıfı:

IP 20

Ortam sıcaklığı (çalışma):

-40°C ile +85°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

*19 telli iletkenlerde kablo için U.I. Lapp GmbH şirketi tarafından onay verilmesi gereklidir

Onaylanmış iletkenler: 2170289 & 2170489 ETHERLINE® Cat.5e FD; CE217489 ETHERLINE® Cat.5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® Cat.6 FD, 2170888 ETHERLINE® TORSION CAT5

EPIC® DATA RJ45

Ürün kodu	Tasarım	Ürün tanımı	Min. dış çap (mm)	Maksimum dış çap (mm)	Minimum damar çapı (mm)	Yalıtım dahil maks. damar çapı	AWG mono	AWG 7-telli	AWG 19-telli
PROFINET renk kodlaması (2-çiftli)									
21700605	Düz, yerleşmiş	ED-IE-AX-5-PN-20-FC	5	9	1	1,6	24 - 22	27 - 22	22*
21700651	Düz, vidalı	ED-IE-AXS-5-PN-20-FC	5,5	10	1	1,6	24 - 22	27 - 22	22*
21700638	Açılı, vidalı	ED-IE-90-6A-PN-20-FC	5,5	10	1	1,6	24 - 22	27 - 22	22*
EIA/TIA 568A renk kodlaması									
21700600	Düz, yerleşmiş	ED-IE-AX-6A-A-20-FC	5	9	1	1,6	24 - 22	27 - 22	-
21700652	Düz, vidalı	ED-IE-AXS-6A-A-20-FC	5,5	10	1	1,6	24 - 22	27 - 22	-
21700636	Açılı, vidalı	ED-IE-90-6A-A-20-FC	5,5	10	1	1,6	24 - 22	27 - 22	-
EIA/TIA 568B renk kodlaması									
21700601	Düz, yerleşmiş	ED-IE-AX-6A-B-20-FC	5	9	1	1,6	24 - 22	27 - 22	-
21700653	Düz, vidalı	ED-IE-AXS-6A-B-20-FC	5,5	10	1	1,6	24 - 22	27 - 22	-
21700637	Açılı, vidalı	ED-IE-90-6A-B-20-FC	5,5	10	1	1,6	24 - 22	27 - 22	-
Düşük damar kesitleri için EIA/TIA 568A renk kodu									
21700615	Düz, yerleşmiş	ED-IE-AX-6 _A -A-20-FD-FC	5	9	0,85	1,1	26 - 24	27 - 24	26*
21700639	Açılı, vidalı	ED-IE-90-6A-A-20-FD-FC	5,5	10	0,85	1,1	26 - 24	27 - 24	26*
Düşük damar kesitleri için EIA/TIA 568B renk kodu									
21700616	Düz, yerleşmiş	ED-IE-AX-6 _A -B-20-FD-FC	5	9	0,85	1,1	26 - 24	27 - 24	26*
21700655	Düz, vidalı	-	5,5	10	0,85	1,1	26 - 24	27 - 24	26*
21700640	Açılı, vidalı	ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC	5,5	10	0,85	1,1	26 - 24	27 - 24	26*