


NAYY-J, NAYY-O

Sabit döşenmiş, alüminyum iletkenli PVC toprak kablosu

NAYY-J, VDE, PVC elektrik kablosu, HD603 / VDE 0276-603'e uygun, doğrudan gömme, bina tesisatı ve sabit tesisat için alüminyum iletkenli kablolar

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
With aluminium conductor



Dış kullanım için uygun

Uygulama alanı

Aşağıdaki uygulamalarda sabit kurulum için güç ve kontrol kablosu:

İç ve dış mekân kullanımı için

Doğrudan gömme için PVC kablolarla ilgili konuları düzenleyen VDE standardı HD 603/VDE 0276-603 - Bölüm 3-G (madde 4) uyarınca ilave, uygun yer altı koruması olmadan gömme: normal minimum montaj derinliği 0.6 m, ancak yol altında en az 0.8 m
Betonda VDE standardı HD 603/VDE 0276-603 - Bölüm 3-G (madde 4) uyarınca azami kablo çalışma sıcaklığı olan +70 °C'nin altında bir sıcaklık ile; doğrudan gömmek için yönlendirici PVC kablolar

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Kurulum esnasında alüminyum iletkenler için maksimum gerilme dayanımı 30 N/mm²'dir, HD 603/VDE 0276-603: Bölüm 1 Ek A.4.12 ve Bölüm 3-G madde 4 uyarınca

Her zaman binaların içinde ve dışında tesisatlar için akım nominal değerine VDE 0298-4 ve VDE 0298-4 (aynı zamanda katalog ek T12'ye bakın) uyarınca gerekli olabilecek düzeltmeler/azaltmalar dikkate alınarak, yeraltından çekilmesi için HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, Tablo 14 (HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, madde 5 uyarınca +20° C toprak sıcaklığında gömülü) ve dış mekânda kullanıldığında Tablo 15 (HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, madde 5 uyarınca +30° C hava sıcaklığında havada) uyarınca akım nominal değeri.

Norm referansları / Onaylar

HD 603/VDE 0276-603

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

NAYY-J, NAYY-O

Ürün yapısı

Alüminyum iletken

Kısaltmalar "re", "se": r= yuvarlak iletken form; s= sektörel iletken form; e= tek telli iletken

Damar izolasyonu: PVC bazlı

Dolgu maddesi damar demetinin üzerindedir

Dış kılıf :PVC

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000057

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu

Damar tanımlama kodu:

VDE 0293-308 uyarınca (tablo T9)

İletken bükümü:

Tek veya çok telli

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 12 x dış çap

Nominal gerilim:

U₀/U: 0,6/1,0 kV

Test gerilimi:

4000 V

Topraklama iletkeni:

J = GN-YE koruyucu iletkenli

O = koruyucu iletkenli

Sıcaklık aralığı:

Tesisat sırasında: -5 °C ila +50 °C

Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

NAYY-J, NAYY-O

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Alüminyum indeksi (kg/km)	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
NAYY-O				
3036547	1 x 70rm	203	18.0	410
3036548	1 x 95rm	276	20.0	570
3036549	1 x 120rm	348	21.0	620
3036550	1 x 150rm	435	23.0	735
3036551	1 x 185rm	536	25.0	845
3036552	1 x 240rm	696	28.0	1100
1552022	1 x 300rm	870	30.0	1379
NAYY-J				
1552010	4 x 35re	406	29	1170
1552011	4 x 50se	580	30	1305
1552012	4 x 70se	812	35	1730
1552013	4 x 95se	1102	39	2205
1552014	4 x 120se	1392	42	2655
1552015	4 x 150se	1740	46	3150
1552016	4 x 185se	2146	51	3925
1552017	4 x 240se	2784	60	4880