

ÖLFLEX® STATIC CY black

Sabit montaj için yakından ekranlı çift izolasyonlu PVC tel damar

ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - Perdelenmiş, çift yalıtımlı PVC, elektromanyetik uyumluluğun önemli olduğu ortamlardaki uygulamalar için 0,6/1kV

Bilgi

Tek damar NYY kablolarla alternatif olan bu ürün EMC uyumluluğu için genel ekranlamaya da sahiptir

EMC-uyumlu

Seri sonu ürün - Yerini ÖLFLEX®CHAIN 809 SC CY alacak



Dış kullanım için uygun



Soğuğa dirençli



Yağlara dayanıklı



Parazit sinyalleri



UV-dayanım

Faydalar

12,5 x kablo dış çapının daha yüksek minimum bükülme yarıçaplarını dikkate alarak çok ender yapılan hareketli sabit, korumasız iç ve dış mekân tesisatlarında, uygun maliyetli, çift izolasyonlu/kılıflı tek damarlı kablo

Yüksek derecede ekranlama çok iyi EMC performansı sağlar

Kurulum için kapalı kablo kanalı veya koruyucu boru gibi ek korumaya gerek yoktur

Uygulama alanı

Harici bağlantı olarak güç devreleri için veya elektrik ve elektronik cihazlarda dâhili kablolama için çok uygun

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® STATIC CY black

Düşük mekanik gerilim şartları altındaki kuru veya nemli iç mekanlarda
İç mekanlarda fotovoltaik sektör içindeki invertörde bağlantı kablosu olarak kullanılabilir
Belirtilen çalışma sıcaklığı aralığında dış mekanlarda kullanım mümkündür

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı
DIN EN 50290-2-22 (TM54) uyarınca yağlara karşı dayanıklı

Ürün yapısı

Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
Damar izolasyonu: PVC bazlı
Dokumasız tekstil sargı/plastik folyo
Kalaylı bakır örgü
Dış kılıf :PVC

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 6 x dış çap Ara sıra hareket: 12,5 x dış çap
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 600/1000 V
Test gerilimi:	Damar/ekran: 2.000 V
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C Ara sıra hareket: -30 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® STATIC CY black

Ürün kodu	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4600023	16	10.3	177	275
4600024	25	12.7	267	396
4600025	35	14.3	384	542
4600026	50	16.9	537	752
4600027	70	18.7	763	1004
4600028	95	21.7	1012	1368
4600029	120	24.7	1264	1719