

NYCWY

Sabit tesisat, doğrudan gömme; eş merkezli PVC kablo, dalgalı bakır iletken ve çapraz-iletken spiral

NYCWY, <VDE>, PVC, HD603 / VDE 0276-603'e göre güç kablosu. Sabit döşeme ve bina tesisatları için merkezli, dalgalı bakır telli yer altı kablosu

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Konsantrik, dalgalı bakır iletken ile



Dış kullanım için uygun



UV-dayanım

Faydalar

En önemlisi PE eş merkezli iletken

Eş merkezli bakır iletkenin dalga formu nedeniyle daha kolay bağlantı

Uygulama alanı

Aşağıdaki uygulamalarda sabit kurulum için güç ve kontrol kablosu:

İç ve dış mekân kullanımı için

Doğrudan gömme için PVC kablolarla ilgili konuları düzenleyen VDE standardı HD 603/VDE 0276-603 - Bölüm 3-G (madde 4) uyarınca ilave, uygun yer altı koruması olmadan gömme: normal minimum montaj derinliği 0.6 m, ancak yol altında en az 0.8 m
Betonda VDE standardı HD 603/VDE 0276-603 - Bölüm 3-G (madde 4) uyarınca azami kablo çalışma sıcaklığı olan +70 °C'nin altında bir sıcaklık ile; doğrudan gömmek için yönlendirici PVC kablolar

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Her zaman binaların içinde ve dışında tesisatlar için akım nominal değerine VDE 0298-4 ve VDE 0298-4 (aynı zamanda katalog ek T12'ye bakın) uyarınca gerekli olabilecek düzeltmeler/azaltmalar dikkate alınarak, yeraltından çekilmesi için HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, Tablo 14 (HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, madde 5 uyarınca +20° C toprak sıcaklığında gömülü) ve dış mekânda kullanıldığında Tablo 15 (HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, madde 5 uyarınca +30° C hava sıcaklığında havada)

Son durum (06.01.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

NYCWW

uyarınca akım nominal değeri.
EN 50525-1 uyarınca UV ışınlarına karşı dayanıklı

Norm referansları / Onaylar

3 veya 4 damarı ve ilgili eş merkezli koruyucu iletkeni olan NYCWW için HD 603/VDE 0276-603

Ürün yapısı

Çıplak bakır tel iletken

Kısaltmalar, "rm", "se", "sm" "re": r = yuvarlak iletken formu; s = sektörel iletken formu, e = tek telli iletkeni; m = çok telli iletken;

Damar izolasyonu: PVC bazlı

Dolgu maddesi damar demetinin üzerindedir

Endüktans azaltıcı, çapraz iletken bakır aderans sayıcı spiralli çıplak bakır tellerden yapılmış eş merkezli, dalgalı dış iletken.

Dış kılıf :PVC

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000057

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu

Damar tanımlama kodu:

En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın

İletken bükümü:

Tek veya çok telli

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 12 x dış çap

Nominal gerilim:

U₀/U: 0,6/1,0 kV

Test gerilimi:

4000 V

Sıcaklık aralığı:

Tesisat sırasında: -5 °C ila +50 °C
Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
15503293	4 x 240sm/120	62.4	10546	12409
15505003	2 x 10re/10	19	312	610
15505263	3 x 10re/10	20	408	775
15505403	4 x 10re/10	21	504	897
15505273	3 x 16re/16	22	643	1066
15505413	4 x 16re/16	24	796	1250
15505283	3 x 25rm/25	26	1003	1584
15505423	4 x 25rm/16	28	1142	1822
15505303	3 x 35sm/35	26	1402	1710
15505433	4 x 35sm/16	29	1526	2146
15505163	3 x 50sm/50	30	2000	2368
15505443	4 x 50sm/25	33	2203	3031
15505453	4 x 70sm/35	38	3082	4056
15505143	3 x 95sm/50	38	3296	4256
15505323	3 x 95sm/95	39	3791	4600
15505463	4 x 95sm/50	43	4208	5364
15505153	3 x 120sm/70	41	4236	5314
15505473	4 x 120sm/70	46	5388	6748
15505353	3 x 150sm/70	45	5100	6344
15505483	4 x 150sm/70	51	6540	8159
15505173	3 x 185sm/95	50	6383	8054
15505493	4 x 185 sm/95	58.0	8159	9850

Son durum (06.01.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16