
# NYCY

Sabit tesisat, doğrudan gömme; eş merkezli PVC kablo, helezon bakır iletken ve çapraz-iletken spiral

NYCY, <VDE>, PVC, HD603 / VDE 0276-603'e göre güç kablosu. Sabit döşeme ve bina tesisatları için merkezli, bükümlü bakır telli yer altı kablosu

## Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Konsantrik, sarmal bakır iletken ile




Dış kullanım için uygun

## Faydalar

En önemlisi PE eş merkezli iletken

## Uygulama alanı

Aşağıdaki uygulamalarda sabit kurulum için güç ve kontrol kablosu:
İç ve dış mekân kullanımı için
Doğrudan gömme için PVC kablolarla ilgili konuları düzenleyen VDE standardı HD 603/VDE 0276-603 - Bölüm 3-G (madde 4) uyarınca ilave, uygun yer altı koruması olmadan gömme: normal minimum montaj derinliği 0.6 m, ancak yol altında en az 0.8 m
Betonda VDE standardı HD 603/VDE 0276-603 - Bölüm 3-G (madde 4) uyarınca azami kablo çalışma sıcaklığı olan +70 °C'nin altında bir sıcaklık ile; doğrudan gömmek için yönlendirici PVC kablolar

## Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Her zaman binaların içinde ve dışında tesisatlar için akım nominal değerine VDE 0298-4 ve VDE 0298-4 (aynı zamanda katalog ek T12'ye bakın) uyarınca gerekli olabilecek düzeltmeler/azaltmalar dikkate alınarak, yeraltından çekilmesi için HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, Tablo 14 (HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, madde 5 uyarınca +20° C toprak sıcaklığında gömülü) ve dış mekânda kullanıldığında Tablo 15 (HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, madde 5 uyarınca +30° C hava sıcaklığında havada) uyarınca akım nominal değeri.

## Norm referansları / Onaylar

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

# NYCY

3 veya 4 damarı ve ilgili eş merkezli koruyucu iletkeni olan NYCY için HD 603/VDE 0276-603
7 damardan itibaren ve ek, eş merkezli koruyucu iletkeni olan NYCY için HD 627/VDE 0276-627

## Ürün yapısı

Çıplak bakır tel iletken
Kısaltmalar, "rm", "se", "sm" "re": r = yuvarlak iletken formu; s = sektörel iletken formu, e = tek telli iletkeni; m = çok telli iletken;
Damar izolasyonu: PVC bazlı
Dolgu maddesi damar demetinin üzerindedir
Endüktans azaltıcılı, çapraz iletken bakır aderans sayıcı spiralli çıplak bakır tellerden yapılmış eş merkezli, helezon dış iletken.
Dış kılıf :PVC

## Teknik Veri

| | |
|---|---|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000057<br>ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057<br>ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu |
| Damar tanımlama kodu: | En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın<br>6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah |
| İletken bükümü: | Tek veya çok telli |
| Minimum bükülme yarıçapı: | Sabit tesisat: 12 x dış çap |
| Nominal gerilim: | $U_0$/U: 0,6/1,0 kV |
| Test gerilimi: | 4000 V |
| Sıcaklık aralığı: | Tesisat sırasında: -5 °C ila +50 °C<br>Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C |

## Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# NYCY

ÜRÜN BİLGİSİ

| Ürün kodu | Damar sayısı x Kesit (mm²) | Dış çap [mm] | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 15503003 | 2 x 1,5re/1,5 | 14 | 52 | 245 |
| 15503103 | 3 x 1,5re/1,5 | 14 | 66 | 280 |
| 15503203 | 4 x 1,5re/1,5 | 15 | 81 | 302 |
| 1550330 | 7 x 1,5re/2,5 | 17 | 133 | 450 |
| 1550332 | 12 x 1,5re/2,5 | 20 | 205 | 580 |
| 1550337 | 24 x 1,5re/6 | 26 | 413 | 1100 |
| 15503113 | 3 x 2,5re/2,5 | 15 | 104 | 316 |
| 15503213 | 4 x 2,5re/2,5 | 16 | 128 | 360 |
| 1550350 | 7 x 2,5re/2,5 | 18 | 200 | 530 |
| 1550355 | 16 x 2,5re/6 | 23 | 451 | 950 |
| 15503223 | 4 x 4re/4 | 18 | 200 | 485 |
| 15503233 | 4 x 6re/6 | 19 | 297 | 616 |
| 1550299 | 2 x 2,5re/2,5 | 12.6 | 80 | 241 |
| 15503123 | 3 x 4re/4 | 15.3 | 161 | 384 |
| 1550313 | 3 x 6re/6 | 16.7 | 240 | 484 |

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16