

LAPP KABEL® X05VV-F

Renk kodlamalı PVC koruyucu topraklama hatları bulunan güç ve kontrol kabloları

LAPP KABEL® X05VV-F



Dış kullanım için uygun



Montaj süresi



Yağlara dayanıklı



Dayanıklılık



UV-dayanım

Faydalar

Dış çapın optimum ve göbeğin 5. esneklik sınıfında olması sayesinde contalama kolaylaşır

Daha yüksek elektriksel gereklilikler, 4 kV test gerilimi

GOST 31947'ye kıyasla fiziksel ve mekanik özelliklere dair daha yüksek gereklilikler, daha katı test koşulları

Uygulama alanı

Hem sabit kullanım hem de sınırlı seyyar kurulumlar için. Bir demette bir contaya izin verilir.

Yapay olarak iklimlendirilmeyen mekânlar da dahil olmak üzere kuru ve nemli ortama sahip mekanlarda işletim için Y 1.1, 3, 3.1 klima modeli kablodur.

Orta derecede mekanik yük koşulları altında

Elektrik tesisatları, aydınlatma şebekeleri, elektrikli cihazların, mekanizmaların, makinelerin, makinelerin, makinelerin, üretim hatlarının vb. kurulumu ve üretimi için.

Ölçüm ve regülatör cihazlarının akım beslemesi için, ev tipi elektrikli cihazların ve elektrikli aletlerin bağlantısı için, bahçe işlerinin orta ve küçük ölçekli makineleri için.

Son durum (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

LAPP KABEL® X05VV-F

Uzatma kabloları yapmak için
Kurulum gereklerine (basıncı veya lehimli bağlantı klemensleri kullanımı) uyarak evlerde ve sanayide akım beslemesi kurulumu içindir.

Ürün özellikleri

Yanmayı tek bir dökşemeye dağıtmaz, GOST 31565 uyarınca yangın tehlikesi sınıfı O1.8.2.5.4'tür.

Norm referansları / Onaylar

TR TC 004/2011 gereklerine uygundur

TROPB (№123-FZ) GOST R 53315-2009 (S.5.2.) gereklerine uygundur PRGO 1

Tasarım

Bakır ince teller, IEC 60228, VDE 0295, GOST 22483 uyarınca sınıf 5 esneklik.

EN 50363-3, VDE 0207-363-3, GOST 5960 uyarınca PVC plastik T1 2 iletkenlerin izolasyonu

EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, GOST 5960 uyarınca PVC plastik plaka TM 2, gümüş grisi (RAL 7000/1)

Teknik Veri

Damar tanımlama kodu:	VDE 0293-1 uyarınca renk kodlaması, GOST 31947, sarı-yeşil topraklamalı.
Özel izolasyon direnci:	> 20 GOhm x cm
İletken bükümü:	VDE 0295/IEC 60228/GOST 22483 uyarınca esneklik sınıfı 5
Minimum bükülme yarıçapı:	bazen hareketli: 15 x iletken çapı Fixed installation: 4 x outer diameter
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 300/500 V
Test gerilimi:	4000 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı:	Sınırlı seyyar: - 20 ila + 70 °C Sabit tesisat: -60 °C ila +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklar: (100; 500; 1000) m

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Kablolar, GOST 18690'a uygun şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.

Üstü kapalı depolarda doğrudan güneş ışığı, yağış ve toz etkisi olmadan depolama süresi en fazla 5 yıldır.

Fotoğraflar ölçeği yansıtmamaktadır ve söz konusu ürünlerin ayrıntılı resimleri değildir.



LAPP KABEL® X05VV-F

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
3120000091	3 G 10.0	15.7	288	498
3120000090	3 G 6.0	12.2	172,8	287