

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK

Düşük dış çapa ve siyah dış kaplamaya sahip blendajlı PVC kontrol kablosu

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - PVC kontrol kablosu, blendajlı ve açık alan da dahil çok çeşitli uygulamalar için esnek. İç kaplamasız ince ve hafif, 300/500V

Bilgi

UV- dayanıklı siyah dış kılıf
İnce ve hafif, iç kılıf olmadan
EMC-uyumlu



Kimyasallara dayanıklı



Parazit sinyalleri



Burkulma dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Dış mekân uygulamaları için uygun
Küçük kablo çapları nedeniyle az yer kaplar

Uygulama alanı

Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Fabrika mühendisliği
Endüstriyel makineler
Isıtma ve klima sistemleri
Konveyör ve taşıma sistemleri
Rüzgar türbini jeneratörlerinde (WTG) döngüsel burulma uygulamaları için uygundur

Son durum (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK

Dış mekân uygulamaları için uygun

Ürün özellikleri

ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
İyi kimyasal direnç, bkz. katalog eki T1
Yüksek derecede ekranlama
düşük aktarım empedansı
(30 MHz'de maks. 250 Ω /km)

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-2-51'ye göre

Ürün yapısı

Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
PVC yalıtımı LAPP P8/1
Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
Plastik folyo sargı
Kalaylı bakır örgü
PVC kaplama, siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar
İletken bükümü:	VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5 uyarınca ince tel
WTG'de burulma hareketi:	TW-0 & TW-1, bkz. Ek T0
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 20 x dış çap Sabit tesisat: 6 x dış çap
Nominal gerilim:	U_0/U : 300/500 V
Test gerilimi:	Damar/damar: 4.000 V Damar/ekran: 2.000 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal $\leq$ 30 kg veya $\leq$ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
1136510	2 X 0.5	5.8	36	54
1136513	4 G 0.5	6.5	49	71
1136520	12 X 0.5	9.9	104	163
1136523	2 X 0.75	6.2	43	59
1136110	3 G 0.75	6.5	52	76
1136111	4 G 0.75	7	61	91
1136113	5 G 0.75	7.7	72	100
1136114	7 G 0.75	8.3	89	127
1136115	12 G 0.75	10.9	138	232
1136535	2 X 1.0	6.5	51	71
1136536	3 G 1.0	6.8	62	86
1136538	4 G 1.0	7.3	74	98
1136540	5 G 1.0	8.1	88	121
1136542	7 G 1.0	8.8	112	147
1136544	12 G 1.0	11.5	185	249
1136545	18 G 1.0	13.9	268	364
1136546	25 G 1.0	15.9	354	486
1136548	3 G 1.5	7.5	82	112
1136550	4 G 1.5	8.2	100	135
1136552	5 G 1.5	8.9	119	148
1136554	7 G 1.5	9.9	154	192
1136555	7 X 1.5	9.9	154	192
1136556	12 G 1.5	13	268	332
1136557	18 G 1.5	15.6	373	484
1136558	25 G 1.5	17.9	530	734
1136560	3 G 2.5	8.9	118	151
1136561	4 G 2.5	9.9	147	188
1136566	4 G 4.0	11.6	248	287
1136567	4 G 6.0	14.2	343	424

Son durum (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16