

ÖLFLEX® SMART 108

Uygun maliyetli VDE tescilli PVC kontrol kablosu


ÖLFLEX® SMART 108 - VDE tescilli PVC kontrol kablosu, esnek, muhtelif uygulamalar için numaralanmış, U_0/U : 300/500V

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Fabrika gözetimi ile VDE uygunluk sertifikası

Sadece standart uzunluklarda ve standart ambalajlarda sunulur



Kimyasallara dayanıklı

Faydalar

SMART: İyi fiyat/performans oranı ile

ÖLFLEX® SMART 108 esnek kumanda kablosunun temel özelliklerine sahiptir

Smart: Çevre dostu - iç kılıf katmanında TM2 model kalitesiyle aynı geri dönüştürülmüş PVC kullanılmıştır

Uygulama alanı

Sabit uygulamalar yanı sıra gerilme yüküne maruz kalmadan sık olmayan hareketlerde kullanılabilir.

Orta derecede mekanik yüke tabi kuru ve nemli ortamlar

Ana ölçülerde mevcuttur. Diğer ölçüler için bkz. ÖLFLEX® CLASSIC 110

Uzaltılmış uygulamalar ve özel uzunluklar için ÖLFLEX® CLASSIC 110 'a bakınız.

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

İyi kimyasal direnç, bkz. katalog eki T1

Yağ direnci: bkz. veri sayfası

Norm referansları / Onaylar

VDE Kayıt No. 8639

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SMART 108

Ürün yapısı

Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
PVC yalıtımı, TI2
İki katmanlı PVC dış kılıf, TM2; dış gümüş gri

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar
İletken bükümü:	DIN EN 60228 (VDE 0295), sınıf 5 / IEC 60228 sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 15 x dış çap Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 300/500 V
Test gerilimi:	4000 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart ambalaj: kangal = RG, makara = DR
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® SMART 108

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
17520099	2 X 0.5	4.8	9,6	35
10030099	3 G 0.5	5.1	14,4	42
17530099	3 X 0.5	5.1	14,4	42
10040099	4 G 0.5	5.7	19,2	54
17540099	4 X 0.5	5.7	19,2	54
10050099	5 G 0.5	6.2	24	63
10070099	7 G 0.5	6.7	33,6	81
18020099	2 X 0.75	5.4	14,4	45
11030099	3 G 0.75	5.7	21,6	55
18030099	3 X 0.75	5.7	21,6	55
11040099	4 G 0.75	6.2	28,8	66
18040099	4 X 0.75	6.2	28,8	66
11050099	5 G 0.75	6.7	36	79
11070099	7 G 0.75	7.3	50	101
18520099	2 X 1.0	5.7	19,2	53
12030099	3 G 1.0	6	28,8	65
12040099	4 G 1.0	6.5	38,4	79
12050099	5 G 1.0	7.1	48	94
12070099	7 G 1.0	8	67	126
19020099	2 X 1.5	6.3	29	68
13030099	3 G 1.5	6.7	43	84
13040099	4 G 1.5	7.2	58	104
13050099	5 G 1.5	8.1	72	128
13070099	7 G 1.5	8.9	101	166
19520099	2 X 2.5	7.5	48	101
14030099	3 G 2.5	8.1	72	132
14040099	4 G 2.5	8.9	96	163
14050099	5 G 2.5	10	120	200
14070099	7 G 2.5	11.1	168	267