

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

PVC izolasyonlu, PVC kılıflı aşırı esnek tek damar kablo - Kuzey amerika için sertifikalı

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - Güç zincirlerinde çok yönlü kullanım için tek damarlı elektrik kablosu, UL/cUL AWM sertifikalı

Bilgi

Basic Line Performance - Orta derece hareket yolları veya ivmelenmeler

Anma gerilimi 0,6/1 kV

ABD ve Kanada için AWM sertifikasyonu



Yağlara dayanıklı



Enerji zinciri



Burkulma dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Çoklu sertifikaları sayesinde malzeme çeşitliliği ve maliyet tasarrufu

Çok fonksiyonlu uygulama imkanları

Sıcaklık aralığı dikkate alınarak dış mekanda hareketli uygulamalarda kullanılabilir

İhracat odaklı makine, cihaz ve aparat üreticileri için ABD ve Kanada için onaylı

Uygulama alanı

Enerji zincirlerinde veya hareketli makine parçalarında

Anahtar dolaplarında elektrikli ve elektronik cihazların dâhili kablolama işlemleri için

Frekans dönüştürücü ile çalıştırılan servo motorların güç akım devreleri için özel olarak tasarlanmıştır

Sınırlı alan ve minimum bükülme yarıçapları nedeniyle çok damarlı, bağlantı kablolarının kullanımının sorunlu olduğu uygulamalarda

Otomotiv sektöründe, araçlarda ve sabit yakıtlı hücre sistemlerinde test sistemleri

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

Ürün özellikleri

Tutuşabilirlik:UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
DIN EN 50290-2-22 (TM54) uyarınca yağlara karşı dayanıklı
Sürtünme oranı düşük yüzey

Norm referansları / Onaylar

VDE 0250 / 0285'ye göre
UL-AWM-Style 10107
cRU AWM II A/B FT1
UL File No. E63634
Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz

Ürün yapısı

Çok telli, çıplak bakır iletken
Damar izolasyonu: PVC
PVC kılıf, siyah (RAL 9005 benzeri)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu
Damar tanımlama kodu:	Siyah veya yeşil-sarı, başka renkler talep üzerine
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
WTG'de burulma hareketi:	TW-0 & TW-1, bkz. Ek T0
Minimum bükülme yarıçapı:	Hareketli: 10 x dış çap ölçüsünden itibaren Fixed installation: 4 x outer diameter
Nominal gerilim:	IEC: U ₀ /U 600/1000 V UL & CSA: 600 V
Test gerilimi:	4000 V
Sıcaklık aralığı:	Hareketli: 0 °C ila +70 °C (UL: +90 °C) Fixed installation: -40 °C to +80 °C (UL: +90 °C)
Bükme çevrimleri & kullanım parametreleri:	Online kataloğumuzun ekindeki A2-1 seçim tablosuna bakınız

Uyarı

Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

Ürün kodu	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC					
1062900	6	7.4	sarı-yeşil	57,6	101
1062901	6	7.4	siyah	57,6	101
1062902	10	9	sarı-yeşil	96	158
1062903	10	9	siyah	96	158
1062904	16	9.9	sarı-yeşil	153,6	217
1062905	16	9.9	siyah	153,6	217
1062906	25	11.3	sarı-yeşil	240	307
1062907	25	11.3	siyah	240	307
1062908	35	13.1	sarı-yeşil	336	427
1062909	35	13.1	siyah	336	427
1062910	50	15.9	sarı-yeşil	480	611
1062911	50	15.9	siyah	480	611
1062912	70	17.6	sarı-yeşil	672	778
1062913	70	17.6	siyah	672	778
1062914	95	19.8	sarı-yeşil	912	1015
1062915	95	19.8	siyah	912	1015
1062916	120	23	sarı-yeşil	1152	1296
1062917	120	23	siyah	1152	1296
1062918	150	24.8	sarı-yeşil	1440	1597
1062919	150	24.8	siyah	1440	1597
1062920	185	27.1	sarı-yeşil	1776	1971
1062921	185	27.1	siyah	1776	1971
1062922	240	30.6	sarı-yeşil	2304	2419
1062923	240	30.6	siyah	2304	2419