

## ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

-195 °C ila +400 °C arasında ortam sıcaklığında kullanım için uygun

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +400°C (short term +1565°C)

### Bilgi

Kısa süre: en fazla +1.565 °C

Kuru koşullarda kullanım için



Halojen içermeyen



Soğuğa dirençli



Isı dayanımı

### Faydalar

Nikel kaplı bakır iletkenler nedeniyle düşük iletken direnci

Erimiş metal veya cam ile geçici temasa dayanım

### Uygulama alanı

Son derece yüksek ortam sıcaklıklarındaki alanlarda dahi devreyi garanti eder

Kumlanmış fırınlar ve pişirme donanımları

Rafineriler

Cam işleri

Alüminyum ve çelik işleri

### Ürün özellikleri

Alev geciktirici

Sadece kuru koşullarda kullanım için uygundur

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

### Ürün yapısı

Nikel kaplı bakırdan yapılmış ince tel büküm  
Mika bant sargı  
Emprenye cam lifi örgüsü,  
damar rengi: kırmızı

### Teknik Veri

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 5:     | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993<br>ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo   |
| Sınıflandırma ETIM 6:     | ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993<br>ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu |
| İletken bükümü:           | İnce bakır tel bükümler                                                    |
| Minimum bükülme yarıçapı: | Sabit tesisat: 5 x dış çap                                                 |
| Nominal gerilim:          | U <sub>0</sub> /U: 300/500 V                                               |
| Test gerilimi:            | 2200 V                                                                     |
| Sıcaklık aralığı:         | -195 °C to +400 °C<br>Kısa süre: en fazla +1.565 °C                        |

### Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: [www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths](http://www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths)  
Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil  
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).  
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

| Ürün kodu            | İletken kesiti (mm <sup>2</sup> ) | Dış çap [mm] | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|
| ÖLFLEX® HEAT SC 1565 |                                   |              |                        |                 |
| 3020780              | 0.75                              | 2.9          | 7,2                    | 15,9            |
| 3020781              | 1.0                               | 3            | 9,6                    | 18,8            |
| 3013234              | 1.5                               | 3.3          | 14,4                   | 24,3            |
| 3020782              | 2.5                               | 3.8          | 24                     | 35              |
| 3018942              | 4.0                               | 4.8          | 38,4                   | 56              |
| 3020783              | 6.0                               | 5.6          | 57,6                   | 86,4            |
| 3016697              | 10.0                              | 6.2          | 96                     | 123             |
| 3016698              | 16.0                              | 7.9          | 153,6                  | 202,5           |
| 3016699              | 25.0                              | 9.2          | 240                    | 295,1           |
| 3016771              | 35.0                              | 10.6         | 336                    | 403,9           |
| 3017861              | 50.0                              | 12.2         | 480                    | 545             |

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16