

ÖLFLEX® HEAT 350 SC

-50 °C ila +350 °C arasında ortam sıcaklığında kullanım için uygun

ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C

Bilgi

Kuru koşullarda kullanım için



Halojen içermeyen



Soğuğa dirençli



Isı dayanımı

Faydalar

Nikel kaplı bakır iletkenler nedeniyle düşük iletken direnci

Uygulama alanı

Geniş çalışma sıcaklık aralığı ürünün termal sınıf altındaki (>180°C) uygulamalarda kullanımını mümkün kılar.

Kumlanmış fırınlar ve cam parçalar

Kimya ve elektrik santrali inşaatı

Motor ve fırın yapısı

Aydınlatma, tıbbat ve enstrüman endüstrisi

Ürün özellikleri

Alev geciktirici

Halojen içermeyen

Sadece kuru koşullarda kullanım için uygundur

Pik sıcaklık değeri +350°C olup, daha yüksek sıcaklıklar için ÖLFLEX® HEAT 650 SC ve ÖLFLEX® HEAT 1565 SC tavsiye edilir

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 350 SC

Ürün yapısı

Nikel kaplı bakırdan yapılmış ince tel büküm

Damar izolasyonu: cam lifi kılıf ve emprenye cam lifi örgüsü

16 mm² den damar izolasyonu: yalıtkan sargı ve emprenye edilmiş fiber glas örgü

Damar renk kodu: beyaz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

İletken bükümü:

VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 5 x dış çap

Nominal gerilim:

U₀/U 230/400 V

Test gerilimi:

1500 V

Sıcaklık aralığı:

Sabit tesisat: -50 °C to +350 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® HEAT 350 SC

Ürün kodu	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® HEAT 350 SC				
0091350	0.5	2.5	4,8	13
0091351	0.75	3	7,2	15
0091352	1.0	3.4	9,6	17
0091353	1.5	3.5	14,4	23
0091354	2.5	3.7	24	34
0091355	4.0	4.2	38,4	54
0091356	6.0	6.2	57,6	84
0091357	10.0	7.3	96	120
0091358	16.0	8	153,6	199
0091359	25.0	9.5	240	300
0091360	35.0	10.9	336	399
0091361	50.0	13.2	480	540

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16