

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

Mekanik dayanımı artırılmış çelik zırlı PTFE kablolar

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - PTFE bağlantı kablosu, DNV GL sertifikalı ve +260 °C'ye kadar gemi yapımında ve dizel motor yapımında yüksek mekanik yükler için zırlı çelik telli

Bilgi

İyi termal ve mekanik performans

Sağlam kablo tasarımı

DNV GL sertifikalı



Alev geciktirici



Soğuğa dirençli



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Isı dayanımı

Faydalar

Galvanizli çelik telden yapılmış kapalı ağ örgü mekanik hasarlara karşı korur

Yer ve ağırlıktan maksimum tasarruf için küçük dış çaplar

Gemi dizel motorlarında kullanım için DNV GL sertifikası

Uygulama alanı

Son derece yüksek sıcaklıklar ve mekanik gerilmeler özel izolasyonlu ve zırlı kablolar gerektirir

Temel uygulamalar

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

- Gemi yapımı
- Sinyal sistemleri
- İzleme cihazları
- Dizel motorlar
- Buhar kazanı üniteleri
- Türbin üretimi

Endüstriyel ve gemi elektronik uygulamaları ve gemi elektriği

Ürün özellikleri

Alev geciktirici
Ortam sıcaklığında sık oluşan dalgalanmalarda gerilimin kopmasını önler
Yüksek dielektrik dayanımı ve yüksek aşınma direnci
Yüksek uzama direnci ve yırtılma mukavemeti
Sadece kuru koşullarda kullanım için uygundur

Norm referansları / Onaylar

DNV GL Sertifika No. TAE00001JF

Ürün yapısı

Nikel kaplı bakırdan yapılmış ince tel büküm
PTFE bazlı damar izolasyonu
Birlikte bükülmüş damarlar
Emprenye cam lifi örgüsü
Galvanizli çelik tel örgü

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu:	En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın 7 damarlı versiyon: gn/ye, bl, bn, bk, bk, bk, tr
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit kurulumlarda: 5 x kablo çapı
Nominal gerilim:	GL uyarınca U_0/U 300/500 V: 250 V
Test gerilimi:	1500 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken X = Topraklama iletkeniz
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -190 °C ila +260 °C GL uyarınca: +205 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkabel.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS				
0091120	2 X 1.5	5.7	29	93
0091121	3 G 1.5	6.1	43	102
00911223	4 G 1.5	6.6	58	130
00911233	5 G 1.5	7.3	72	149
0091124	7 G 1.5	8	101	180

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16