

LiY


Telekomünikasyon cihazları ve elektronik bileşenler için bükümlü bağlantı kablosu

LiY, kontrol kablosu, PVC, haberleşme cihazları ve elektronik bileşenler için bükümlü bağlantı teli, alev geciktirici, maks. +70°C

Bilgi

PVC kontrol bağlantı kablosu

Uygun maliyetli



Uygulama alanı

Telekomünikasyon cihazları ve cihazların içindeki elektronik bileşenleri kablolamak için bükümlü, birbirine bağlama telleri

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Makara: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

Norm referansları / Onaylar

VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı

Bükümlü bakır tel

Damar izolasyonu: PVC bazlı, VDE 0207-4 uyarınca tip Y1 2/T1 2

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

Pik çalışma gerilimi:

500 V (0,14 mm²)

900 V (0,25 mm²)

İletken bükümü:

0,14 mm²: ≥ 18 büküm (her biri 0,10 mm Ø)

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

LiY

Nominal gerilim:	0,25 mm ² : ≥ 14 tel (her biri 0,15 mm Ø) Çalışma gerilimi < 50 VAC UPP - tepeden tepeye gerilim: ≤ 250 V
Test gerilimi:	1.200 V (0,14 mm ²) 2.500 V (0,25 mm ²)
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

LİY

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	m/makara	Bakır Ağırlığı (kg/km)
4125000S	yeşil/sarı	0.14	1,1	500	1,35
4125001S	siyah	0.14	1,1	500	1,35
4125002S	mavi	0.14	1,1	500	1,35
4125014S	dark blue	0.14	1,1	500	1,35
4125003S	kahverengi	0.14	1,1	500	1,35
4125005S	sarı	0.14	1,1	500	1,35
4125006S	yeşil	0.14	1,1	500	1,35
4125007S	mor	0.14	1,1	500	1,35
4125008S	pembe	0.14	1,1	500	1,35
4125009S	turuncu	0.14	1,1	500	1,35
4125104S	kırmızı	0.14	1,1	500	1,35
4125105S	beyaz	0.14	1,1	500	1,35
4125106S	gri	0.14	1,1	500	1,35
4126000S	yeşil/sarı	0.25	1,3	250	2,4
4126001S	siyah	0.25	1,3	250	2,4
4126002S	mavi	0.25	1,3	250	2,4
4126014S	dark blue	0.25	1,3	250	2,4
4126003S	kahverengi	0.25	1,3	250	2,4
4126004S	bej	0.25	1,3	250	2,4
4126005S	sarı	0.25	1,3	250	2,4
4126006S	yeşil	0.25	1,3	250	2,4
4126007S	mor	0.25	1,3	250	2,4
4126008S	pembe	0.25	1,3	250	2,4
4126009S	turuncu	0.25	1,3	250	2,4
4126010S	şeffaf	0.25	1,3	250	2,4
4126104S	kırmızı	0.25	1,3	250	2,4
4126105S	beyaz	0.25	1,3	250	2,4
4126106S	gri	0.25	1,3	250	2,4

LiY