MULTI-STANDARD SC 1

UL tanınmalı (AWM) + CSA AWM I A/B + <HAR> H05V-K, kalaylı bakır bükümler

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 1, elektrik ve kontrol kablosu, PVC, tek damarlı, UL onaylı/UL AWM stili 1007+1569 ve CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, HAR H05V-K

Bilgi
Önceden: Çoklu standart tek damarlı UL-CSA-HAR 1007/1569
Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden





Yağlara dayanıklı

Faydalar
En önemli küresel pazarlarda kullanım için
Teknik dokümantasyonda azaltma
Kolay depolama
Üretim sürecinin maliyet etkinliğini arttırır

Uygulama alanı
Fabrika kablolaması
Cihazların iç kablo bağlantıları
Kontrol kabini kablolama

Ürün özellikleri
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
UL VW1/CSA FT1 uyarınca alev geciktirici
Yağlara karşı dayanıklı

Norm referansları / Onaylar
Çoklu standart kablolarda, nominal boyutları mm² veya AWG/kcmil biriminde olan iletken telleri mevcuttur. Ana boyut aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; diğer sistemin eşdeğer boyutuna da bu katalogda Ek T16'da bulabilirsiniz. Bu ilgili ikincil boyut için iletkenin enine kesiti çoğu zaman

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

MULTI-STANDARD SC 1

belirtilen nominal değerden daha büyüktür.
Kablo tipi sertifikaları: <HAR> H05V-K EN 50525-2-31 uyarınca, UL AWM
stiller 1007 & 1569 (UL tarafından UL standardı UL 758 uyarınca, U.I. Lapp GmbH'ın UL AWM dosya numarası: E63634), CSA AWM I A/B (CSA tarafından CSA standardı uyarınca CSA
C22.2 No. 210-05, CSA sınıf 5851-01)

Ürün yapısı

Kalaylı bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
Özel PVC-bazlı damar izolasyonu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	4 x dış çap (OD) normal kullanım için; 2 x OD dikkatli bükmek için
Nominal gerilim:	HAR / IEC: U_0/U: 300/500 V; UL (AWM): U: 300 V; CSA (AWM I A/B): U: 300 V
Test gerilimi:	2000 V
Sıcaklık aralığı:	Sabit döşenmiş: HAR / IEC: -40 °C ila +70 °C; UL (AWM): +105 °C'ye kadar; CSA (AWM I A/B): +105 °C'ye kadar

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
Parça numarası tablosunda belirtilen dış çaplar maksimum değerlerdir.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

MULTI-STANDARD SC 1

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	m/halka	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4180400	yeşil/sarı	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180403	kahverengi	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180401	siyah	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180406	gri	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180402	mavi	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180414	dark blue	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180414K	dark blue	0.5	2,5	-	3000	4,8	9
4180409	turuncu	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180407	mor	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180410	sarı	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180405	beyaz	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180404	kırmızı	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180500	yeşil/sarı	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180503	kahverengi	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180501	siyah	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180506	gri	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180502	mavi	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180514	dark blue	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180514K	dark blue	0.75	2,6	-	2500	7,2	12
4180507	mor	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180505	beyaz	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180504	kırmızı	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180600	yeşil/sarı	1	2,8	100	-	9,6	15
4180600K	yeşil/sarı	1	2,8	-	2000	9,6	15
4180611	yeşil	1	2,8	100	-	9,6	15
4180603	kahverengi	1	2,8	100	-	9,6	15
4180601	siyah	1	2,8	100	-	9,6	15
4180606	gri	1	2,8	100	-	9,6	15
4180602	mavi	1	2,8	100	-	9,6	15
4180614	dark blue	1	2,8	100	-	9,6	15
4180609	turuncu	1	2,8	100	-	9,6	15
4180607	mor	1	2,8	100	-	9,6	15
4180610	sarı	1	2,8	100	-	9,6	15
4180605	beyaz	1	2,8	100	-	9,6	15
4180604	kırmızı	1	2,8	100	-	9,6	15

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16