


ÖLFLEX® CRANE CF

Hava şartlarına dayanıklı, bakır perdelemeli, kauçuk yassı iletkenler

ÖLFLEX® CRANE CF - Açık mekanda ve vinç uygulamalarında/konveyörlerde kullanım için düz kablo. Perdelenmiş, kauçuk elektrik ve kontrol kablosu, U₀/U:300/500V

Bilgi

Dış mekân kablo arabası uygulaması için
EMC-uyumlu



Dış kullanım için uygun



Soğuğa dirençli



Yağlara dayanıklı



Parazit sinyalleri



UV-dayanım

Faydalar

Zorlu çevre koşulları için hava koşullarına dayanıklı
Yassı kablolar yuvarlak kablolardan daha az yere ihtiyaç gösterir
Daha küçük bükülme yarıçapı mümkündür
Bakır örgü kabloyu
elektromanyetik interferansa karşı ekranlar

Uygulama alanı

Şantiyelerde ve tersanelerde vinç sistemlerinde sabit kurulum veya kablo arabası sistemlerinde esnek kullanım için

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CRANE CF

Kanalizasyon arıtma tesisleri, çelikhaneler ve yüksek raf tesisleri

ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.

Maks. 50 m asma uzunluğuna sahip asansörler için kullanılabilir

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

VDE 0250-809'a uygun (NGFLGÖU)

Ürün yapısı

İletkenler: İnce çok telli saf bakır

Damar izolasyonu: kauçuk bileşimi

Özel damar ekranlaması şunlardan oluşur:

- plastik folyo sargı

- kalay kaplı bakır örgü

- plastik folyo sargı

Dış kaplama özel kauçuk karışımından

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000825

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yassı kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000825

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yassı kablo

Damar tanımlama kodu:

En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın

6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü:

VDE 0295/IEC 60228 uyarınca

25 mm²'ye kadar bakır iletken: ekstra ince tel, sınıf 6

35 mm²'den itibaren: İnce tel, sınıf 5

Minimum bükülme yarıçapı:

Esnek kullanım: 10 x kablo kalınlığı

Sabit tesisat: 4 x kablo kalınlığı

Nominal gerilim:

U₀/U: 300/500 V

Test gerilimi:

2000 V

Topraklama iletkeni:

G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

X = Topraklama iletken

Sıcaklık aralığı:

Esnek kullanım: -25 °C ila +90 °C

Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® CRANE CF

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış boyutlar, genişlik x yükseklik (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE CF				
0041075	4.0 G 1.5	18.5 x 6.5	79	220
0041076	8.0 G 1.5	36 x 7.5	155	470
0041077	12.0 G 1.5	54.5 x 8.5	238	745
0041078	4.0 G 2.5	22.5 x 7.5	141	320

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16