

ÖLFLEX® PLUG CEE Faz deęiřtiricisiz Baęlantı / Uzatma Kablosu*

Üç fazlı akım için H07RN-F-bazlı baęlantı ve uzatma kablosu

ÖLFLEX® PLUG CEE faz eviricisiz baęlantı/uzatma kablosu, <HAR> H07RN-F, fiř/priz trifaze/5 kutuplu CEE, uzatma veya tek taraflı sıyrılmıř

Bilgi

Önceden: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) Baęlantı / Uzatma Kablosu

**Uygulama alanı**

Her türlü üç fazlı A.C. tüketici cihazı baęlantıları için
řantiyelerde makineler ve sistemler
EN 50565-2 uyarınca: Kuru ve nemli ortamlar ile dıř mekan

Ürün özellikleri

Faz kaydırıcı (motor yönü deęiřtirilebilir) ile de mevcuttur
Dięer ölçüler, uzunluklar, konnektörler, tasarımlar ve özelleřtirilmiř versiyonlar talep üzerine sunulur

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-2-21 uyarınca <HAR> H07RN-F kablo tipi onayı

Ürün yapısı

Takılı 5 pimli CEE tapası, 400 V, kırmızı, saat 6 yönünde, VDE 0623/EN 60309-2 uyarınca, sıçrama korumalı IP 44
80 mm sıyrılmıř, iletken uç kovanları ile
10 mm²'den itibaren: 100 mm sıyrılmıř; iletken uç kovanlı
Takılı 5 pimli CEE kaplini, 400 V, kırmızı, saat 6 yönünde, VDE 0623/EN 60309-2 uyarınca, sıçrama korumalı IP 44

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001576
ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001576
ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: řebeke baęlantı kablosu

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karřılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

**ÖLFLEX® PLUG CEE Faz deęiřtiricisiz Baęlantı / Uzatma
Kablosu***

Damar tanımlama kodu:	VDE 0293-308 uyarınca (tablo T9)
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Nominal gerilim:	$U_0/U = 200/346$ ila $240/415$
Test gerilimi:	2500 V
Sıcaklık aralıęı:	Esnek kullanım: -25 °C ila $+60$ °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün deęerleri nominal deęerlerdir. Ayrıntılı deęerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü deęildir

Fotoęraflar ve grafikler ölçekli deęildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Lütfen DIN VDE 0620-1, Evde kullanım ve benzer amaçlar için fişler ve soket çıkışları - Bölüm 1: Genel gereklilikler, ek E: "Sadece uygun elektroteknik uzmanlığa ve deneyime sahip kişiler tarafından kurulabilir!" uyarınca güvenli bilgilerini dikkate alın

**ÖLFLEX® PLUG CEE Faz deęiřtiricisiz Baęlantı / Uzatma
Kablosu***

Ürün kodu	Fiř amp deęerleri	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dıř ap [mm]	Uzunluk (m)	Bakır indeksi kg/1.000 adet
ÖLFLEX® PLUG CEE baęlantı kablosu					
71222231	16	5 G 1.5	11.2 - 14.4	2,5	180
71222373	16	5 G 1.5	11.2 - 14.4	3,5	252
71222239	16	5 G 1.5	11.2 - 14.4	5	360
71222232	16	5 G 2.5	13.3 - 17	2,5	300
71222240	16	5 G 2.5	13.3 - 17	5	600
71222241	32	5 G 2.5	13.3 - 17	5	600
71222234	32	5 G 4.0	15.6 - 19.9	2,5	480
71222242	32	5 G 4.0	15.6 - 19.9	5	960
71222243	32	5 G 6.0	17.5 - 22.2	5	1440
71222295	16	5 G 2.5	13.3 - 17	10	1200
71222296	16	5 G 2.5	13.3 - 17	25	3000
71222304	32	5 G 6.0	17.5 - 22.2	10	2880

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karřılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16