
ÖLFLEX® CRANE F

Hava şartlarına dayanıklı kauçuk yassı iletkenler

ÖLFLEX® CRANE F - Açık mekanda ve vinç uygulamalarında/konveyörlerde kullanım için düz kablo. Kauçuk elektrik ve kontrol kablosu, U_0/U:300/500V

Bilgi

Dış mekân kablo arabası uygulaması için
Az yer kaplayan tesisatlar
Ayrıca enerji zincirleri ve asansör uygulamaları için uygundur



Dış kullanım için uygun

Soğuğa dirençli

Yağlara dayanıklı

UV-dayanım

Faydalar

Zorlu çevre koşulları için hava koşullarına dayanıklı
Yassı kablolar yuvarlak kablolardan daha az yere ihtiyaç gösterir
Daha küçük bükülme yarıçapı mümkündür

Uygulama alanı

Maks. 50 m asma uzunluğuna sahip asansörler için kullanılabilir
Şantiyelerde ve tersanelerde vinç sistemlerinde sabit kurulum veya kablo arabası sistemlerinde esnek kullanım için
Kanalizasyon arıtma tesisleri, çelikhaneler ve yüksek raf tesisleri
ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CRANE F

Ürün özellikleri
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar
VDE 0250-809'a uygun (NGFLGÖU)

Ürün yapısı
İletkenler: İnce çok telli saf bakır
Damar izolasyonu: kauçuk bileşimi
Dış kaplama özel kauçuk karışımından

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000825 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yassı kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000825 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yassı kablo
Damar tanımlama kodu:	En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü:	VDE 0295/IEC 60228 uyarınca 25 mm²'ye kadar bakır iletken: ekstra ince tel, sınıf 6 35 mm²'den itibaren: İnce tel, sınıf 5
Minimum bükülme yarıçapı:	Esnek kullanım: 10 x kablo kalınlığı Sabit tesisat: 4 x kablo kalınlığı
Nominal gerilim:	U_0/U: 300/500 V
Test gerilimi:	3000 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı:	Esnek kullanım: -25 °C ila +90 °C Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C

Uyarı
Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® CRANE F

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm²)	Dış boyutlar, genişlik x yükseklik (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE F				
0041041	4.0 G 1.5	17.5 x 6.2	57,6	200
0041042	5.0 G 1.5	21.5 x 6.2	72	240
0041043	7.0 G 1.5	29 x 6.2	100,8	360
0041044	8.0 G 1.5	31.5 x 6.2	115	370
0041045	10.0 G 1.5	40 x 6.5	144	520
0041046	12.0 G 1.5	47 x 6.5	172,8	620
0041047	4.0 G 2.5	21 x 7.5	96	280
0041048	5.0 G 2.5	27 x 7.5	120	400
0041049	7.0 G 2.5	35 x 7.5	168	520
0041050	8.0 G 2.5	39 x 7.5	192	550
0041051	12.0 G 2.5	56 x 8	288	800
0041052	4.0 G 4.0	26 x 9	153,6	410
0041053	7.0 G 4.0	42 x 9	268,8	700
0041054	4.0 G 6.0	29 x 9.5	230	600
0041056	7.0 G 6.0	42 x 9.5	403	850
0041057	4.0 G 10.0	33 x 11	384	800
0041059	4.0 G 16.0	38 x 13	614	1150
0041060	4.0 G 25.0	49.5 x 15	960	1700
0041061	4.0 G 35.0	55 x 17	1344	2360

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16